## 經濟部標準檢驗局 太陽眼鏡符合性聲明試驗報告型式分類表

申請者:	臺灣開雲瑷維股份有限公司	申請日期: 2025.1.3
聯絡人:	電話:	傳真:
一、 形式	<b>、分類</b>	
(一) 品牌	字: <u>Lindberg</u>	
(二) ☑ -	-般濾鏡 □偏光濾鏡	
(三) 主要	<b>孕形式</b>	
1. 型號	に(代號): <u>8913-PGT-SL9</u>	8 (25-01-BAG-002)
2. ☑ 金	≧屬鏡框 □非金屬鏡框	
3. 濾鏡	竟顏色: 暖灰色漸層	
4. 濾鏡	竟分類: □0□1□2☑3□4	Į.
5. ☑ 遙	百合 □不適合駕駛及道路使用	1
6. 參考		
	15067(106年版):光學等級不 15067(101年版):光學等級 [	

(四	)系列型式:			1			
		鏡框材	才質,		濾		若為送
14 nE	rd nt / do nt	請	打✓	濾鏡	鏡	光學	檢之樣
編號	型號(代號)		非金	顏色	分	等級	品型號
		金屬	屬		類		,請打✓
1	8913-PGT-SL10	✓		淺棕漸層色	2	N/A	
2	8913-PGT-SL18	✓		灰色漸層	3	N/A	
3	8913-PGT-SL26	✓		灰色漸層	2	N/A	
4	8913-PGT-SL35	✓		紫金色漸層	2	N/A	
5	8913-PGT-SL43	✓		藍灰色	3	N/A	
6	8913-PGT-SL49	✓		淺銀灰色	2	N/A	
7	8913-PGT-SL54	✓		玫瑰金	2	N/A	
8	8913-PGT-SL62	✓		酒紅色漸層	2	N/A	
9	8913-PGT-SL82	✓		綠色漸層	2	N/A	
10	8913-PGT-SL83	✓		灰色	2	N/A	
11	8913-PGT-SL84	✓		暖灰色	3	N/A	
12	8913-PGT-SL85	✓		綠色	2	N/A	
13	8913-PGT-SL86	✓		深灰色漸層	2	N/A	
14	8913-PGT-SL87	✓		深灰色	3	N/A	
	8913-PGT-SL91	✓		紫紅色	2	N/A	
	8913-PGT-SL93	✓		藍色漸層	0	N/A	
	8913-PGT-SL101	<b>√</b>		暖灰色	3	N/A	
	8913-PGT-SL102	<b>√</b>		灰綠色	3	N/A	
	8913-PGT-SL103	<b>√</b>		灰綠色漸層	3	N/A	
	8913-PGT-SL104	<b>√</b>		棕色	3	N/A	
	8913-PGT-PL01	<b>√</b>		金色	3	N/A	
	8809-GT-SL10	<b>√</b>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	N/A	
	8809-GT-SL18	<b>√</b>		灰色漸層	3	N/A	
	8809-GT-SL26	<b>√</b>		灰色漸層	2	N/A	
	8809-GT-SL35	<b>√</b>		紫金色漸層	2	N/A	
	8809-GT-SL43	<b>√</b>		藍灰色	3	N/A	
	8809-GT-SL49	<b>√</b>		<b>淺銀灰色</b>	2	N/A	
	8809-GT-SL54	✓		玫瑰金	2	N/A	
	8809-GT-SL62	✓		酒紅色漸層	2	N/A	
	8809-GT-SL82	<b>√</b>		綠色漸層	2	N/A	
	8809-GT-SL83	<b>✓</b>		灰色	2	N/A	
	8809-GT-SL84	<b>✓</b>		暖灰色	3	N/A	
	8809-GT-SL85	· ✓		綠色	2	N/A	
	8809-GT-SL86	· ✓		深灰色漸層	2	N/A	
	8809-GT-SL87	· √		深灰色	3	N/A	
	8809-GT-SL91	<b>→</b>		紫紅色	2	N/A	
	8809-GT-SL93	<b>→</b>		藍色漸層	0	N/A	
	8809-GT-SL98	<b>√</b>			2	N/A N/A	
		<b>V</b> ✓		暖灰色漸層			
	8809-GT-SL101	<b>∨</b> ✓		暖灰色	3	N/A	
	8809-GT-SL102	<b>V</b> ✓		灰綠色		N/A	<b>√</b>
	8809-GT-SL103			灰綠漸層色	2	N/A	<b>v</b>
42	8806-P10-SL10	✓		淺棕色漸層	2	N/A	

	型號(代號)	鏡框材	 才質, 打√	法企	濾鏡分類	光學等級	
編號		金屬	非金屬				
43	8806-P10-SL18	✓		灰色漸層	3	N/A	
	8806-P10-SL26	✓		灰色漸層	2	N/A	✓
	8806-P10-SL35	✓		紫金色漸層	2	N/A	
	8806-P10-SL43	✓		藍灰色	3	N/A	
47	8806-P10-SL49	✓		淺銀灰色	2	N/A	
48	8806-P10-SL54	✓		玫瑰金	2	N/A	
	8806-P10-SL62	✓		酒紅色漸層	2	N/A	
50	8806-P10-SL82	✓		綠色漸層	2	N/A	
	8806-P10-SL83	✓		灰色	2	N/A	
52	8806-P10-SL84	✓		灰綠色	3	N/A	
	8806-P10-SL85	✓		綠色	2	N/A	
54	8806-P10-SL86	✓		深灰色漸層	2	N/A	
	8806-P10-SL87	✓		深灰色	3	N/A	
56	8806-P10-SL91	✓		紫紅色	2	N/A	
57	8806-P10-SL93	✓		藍色漸層	0	N/A	
	8806-P10-SL98	✓		暖灰色漸層	2	N/A	
	8806-P10-SL101	✓		暖灰色	3	N/A	
	8806-P10-SL102	✓		灰綠色	3	N/A	
	8806-P10-SL103	✓		灰綠色漸層	3	N/A	
62	8806-P10-SL104	✓		棕色	3	N/A	
63	8210-U16-SL26	✓		灰色漸層	2	N/A	<b>√</b>
64	8210-U16-SL26-K24	✓		灰色漸層	2	N/A	
65	8210-U16-SL26-K24M	✓		灰色漸層	2	N/A	
66	8210-U16-SL26-K25	✓		灰色漸層	2	N/A	
	8210-U16-SL26-K25M	✓		灰色漸層	2	N/A	
68	8210-U16-SL26-K115	✓		灰色漸層	2	N/A	
69	8210-U16-SL26-K162M	✓		灰色漸層	2	N/A	
70	8210-U16-SL26-K164	✓		灰色漸層	2	N/A	
71	8210-U16-SL26-K173	✓		灰色漸層	2	N/A	
72	8210-U16-SL26-K188	✓		灰色漸層	2	N/A	
73	8210-U16-SL26-K199	✓		灰色漸層	2	N/A	
74	8210-U16-SL26-K204	✓		灰色漸層	2	N/A	
75	8210-U16-SL26-K228	✓		灰色漸層	2	N/A	
76	8210-U16-SL26-K259	✓		灰色漸層	2	N/A	
77	8210-U16-SL26-K260	✓		灰色漸層	2	N/A	
78	8209-GT-SL09	✓		暖灰棕色漸層	2	N/A	✓
79	8209-GT-SL09-K24	✓		暖灰棕色漸層	2	N/A	
80	8209-GT-SL09-K24M	✓		暖灰棕漸層色	2	N/A	
81	8209-GT-SL09-K25	✓		暖灰棕漸層色	2	N/A	
82	8209-GT-SL09-K25M	✓		暖灰棕漸層色	2	N/A	
83	8209-GT-SL09-K115	✓		暖灰棕漸層色	2	N/A	
84	8209-GT-SL09-K162M	✓		暖灰棕漸層色	2	N/A	
85	8209-GT-SL09-K164	✓		暖灰棕漸層色	2	N/A	

		鏡框構請	 才質, 打√	濾鏡	濾鏡	光學	若為送 檢之樣
編號	型號(代號)	金屬	非金屬		分類	等級	做之旅 品型號 ,請打✓
86	8209-GT-SL09-K173	<b>√</b>		暖灰棕漸層色	2	N/A	
87	8209-GT-SL09-K188	✓		暖灰棕漸層色	2	N/A	
	8209-GT-SL09-K199	✓		暖灰棕漸層色	2	N/A	
89	8209-GT-SL09-K204	✓		暖灰棕漸層色	2	N/A	
90	8209-GT-SL09-K228	✓		暖灰棕漸層色	2	N/A	
	8209-GT-SL09-K259	<b>√</b>		暖灰棕漸層色	2	N/A	
-	8209-GT-SL09-K260	✓		暖灰棕漸層色	2	N/A	
	8205-U9/K223-SL43	<b>√</b>		藍灰色	3	N/A	✓
	8205-U9/K223-SL43-K24	<b>√</b>		藍灰色	3	N/A	
-	8205-U9/K223-SL43-K24M	<b>√</b>		藍灰色	3	N/A	
-	8205-U9/K223-SL43-K25	<b>√</b>		藍灰色	3	N/A	
	8205-U9/K223-SL43-K25M	<b>√</b>		藍灰色	3	N/A	
	8205-U9/K223-SL43-K115	<b>√</b>		藍灰色	3	N/A	
	8205-U9/K223-SL43-K162M	<b>√</b>		藍灰色	3	N/A	
-	8205-U9/K223-SL43-K164	<b>√</b>		藍灰色	3	N/A	
	8205-U9/K223-SL43-K173	<b>√</b>		藍灰色	3	N/A	
	8205-U9/K223-SL43-K188	<b>√</b>		藍灰色	3	N/A	
	8205-U9/K223-SL43-K199	<b>√</b>		藍灰色	3	N/A	
	8205-U9/K223-SL43-K204	<b>√</b>		藍灰色	3	N/A	
	8205-U9/K223-SL43-K228	<b>√</b>		藍灰色	3	N/A	
	8205-U9/K223-SL43-K259	· ✓		藍灰色	3	N/A	
	8205-U9/K223-SL43-K260	<b>√</b>		藍灰色	3	N/A	
	8205-10/K25-SL10-K24	<b>√</b>		· 送棕色漸層	2	N/A	
	8205-10/K25-SL18-K24	<b>√</b>		灰色漸層	3	N/A	
	8205-10/K25-SL26-K24	<b>√</b>		灰色漸層	2	N/A	
	8205-10/K25-SL35-K24	· ✓		紫金色漸層	2	N/A	
	8205-10/K25-SL43-K24	· ✓		藍灰色	3	N/A	
	8205-10/K25-SL49-K24	· ✓		· 送銀灰色	2	N/A	
-	8205-10/K25-SL62-K24	<b>√</b>		酒紅色漸層	2	N/A	
	8205-10/K25-SL82-K24	· ✓		綠色漸層	2	N/A	
	8205-10/K25-SL83-K24	<b>√</b>		灰色	2	N/A	
	8205-10/K25-SL84-K24	<b>√</b>			3		
	<u> </u>	<b>√</b>		暖灰色	2	N/A N/A	
	8205-10/K25-SL85-K24	✓ ✓		綠色			
	8205-10/K25-SL86-K24	✓ ✓		深灰色漸層	2	N/A	
	8205-10/K25-SL87-K24	✓ ✓		深灰色	3	N/A	
	8911-10/U9-SL10	<b>∨</b> ✓		淺棕色漸層 	2	N/A	
	8911-10/U9-SL18	✓ ✓		灰色漸層	3	N/A	
	8911-10/U9-SL20	<b>∨</b> ✓		灰色漸層	2	N/A	
	8911-10/U9-SL50	✓ ✓		橘灰色	2	N/A	<b>√</b>
	8911-10/U9-SL52	✓ ✓		銀灰色	3	N/A	<b>v</b>
	8911-10/U9-SL53	✓ ✓		深棕色漸層	2	N/A	
	8911-10/U9-SL54			玫瑰金	2	N/A	
128	8911-10/U9-SL61	✓		綠松色漸層	2	N/A	

	型號(代號)	鏡框 :	オ質, 打√	濾鏡	濾鏡	光學等級	
編號		金屬	非金屬		分類		
129	8911-10/U9-SL62	✓		酒紅色漸層	2	N/A	
130	8911-10/U9-SL63	✓		銀紫色漸層	2	N/A	
131	8911-10/U9-SL83	✓		灰色	2	N/A	
132	8911-10/U9-SL86	✓		深灰色漸層	2	N/A	
133	8911-10/U9-SL94	✓		灰色	2	N/A	
134	8911-10/U9-SL98	✓		暖灰色漸層	2	N/A	
135	8911-10/U9-SL99	✓		藍粉紅漸層	2	N/A	
136	8911-10/U9-SL100	✓		橙色	1	N/A	
137	8911-10/U9-SL102	✓		灰綠色	3	N/A	
138	8911-P10-SL10	✓		淺棕色漸層	2	N/A	
139	8911-P10-SL18	✓		灰色漸層	3	N/A	
140	8911-P10-SL20	✓		灰色漸層	2	N/A	
	8911-P10-SL50	✓		橘灰色	2	N/A	✓
	8911-P10-SL52	✓		銀灰色漸層	3	N/A	
	8911-P10-SL53	✓		深棕色漸層	2	N/A	
	8911-P10-SL54	<b>√</b>		玫瑰金	2	N/A	
	8911-P10-SL61	<b>√</b>		綠松漸層色	2	N/A	<b>√</b>
	8911-P10-SL62	<b>√</b>		酒紅色漸層	2	N/A	
	8911-P10-SL63	✓		銀紫色漸層	2	N/A	
	8911-P10-SL83	<b>√</b>		灰色	2	N/A	
	8911-P10-SL86	<b>√</b>		深灰色漸層	2	N/A	
	8911-P10-SL94	<b>√</b>		灰色	2	N/A	
	8911-P10-SL98	<b>√</b>		暖灰色漸層	2	N/A	
	8911-P10-SL99	<b>√</b>		藍粉紅漸層	2	N/A	
	8911-P10-SL100	✓		橙色	1	N/A	
	8911-P10-SL102	✓		灰綠色	3	N/A	
-	8911-U9/GT-SL10	<b>√</b>		淺棕色漸層	2	N/A	
	8911-U9/GT-SL18	<b>√</b>		灰色漸層	3	N/A	
	8911-U9/GT-SL20	<b>√</b>		灰色漸層	2	N/A	
	8911-U9/GT-SL50	<b>√</b>		橘灰色	2	N/A	
	8911-U9/GT-SL52	<b>✓</b>		銀灰色漸層	3	N/A	
	8911-U9/GT-SL53	<u> </u>		深棕色漸層	2	N/A	
	8911-U9/GT-SL54	· √		玫瑰金	2	N/A	
	8911-U9/GT-SL61	· ·		綠松色漸層	2	N/A	
	8911-U9/GT-SL62	<b>√</b>		酒紅色漸層	2	N/A	
	8911-U9/GT-SL63	<b>→</b>		銀紫色漸層	2	N/A	
	8911-U9/GT-SL83	<b>√</b>			2	N/A	
	8911-U9/GT-SL86	<b>V</b> ✓		灰色	$\frac{2}{2}$		
		<b>V</b> ✓		深灰色漸層	$\frac{2}{2}$	N/A N/A	
	8911-U9/GT-SL94	<b>V</b> ✓		灰色	$\frac{2}{2}$		
	8911-U9/GT-SL98	<b>∨</b>		暖灰色漸層		N/A	
	8911-U9/GT-SL99	<b>∨</b>		藍粉紅漸層	2	N/A	
	8911-U9/GT-SL100	✓ ✓		橙色	1	N/A	
1/1	8911-U9/GT-SL102	<b>V</b>		灰綠色	3	N/A	

	型號(代號)	鏡框構請:	 才質, 打√	濾鏡	濾鏡 分 類	光學等級	若為送 檢之 一 一 一 一 一 一 一 一 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十
編號		金屬	非金屬				
172	8209-GT-SL10-K199	<b>√</b>		淺棕色漸層	2	N/A	
173	8209-GT-SL18-K199	✓		灰色漸層	3	N/A	
	8209-GT-SL20-K199	✓		灰色漸層	2	N/A	
175	8209-GT-SL50-K199	✓		橘灰色	2	N/A	
176	8209-GT-SL52-K199	✓		銀灰色漸層	3	N/A	
177	8209-GT-SL53-K199	<b>√</b>		深棕色漸層	2	N/A	
178	8209-GT-SL54-K199	✓		玫瑰金	2	N/A	
	8209-GT-SL61-K199	<b>√</b>		綠松色漸層	2	N/A	
	8209-GT-SL62-K199	<b>√</b>		酒紅色漸層	2	N/A	
	8209-GT-SL63-K199	<b>√</b>		銀紫色漸層	2	N/A	
	8209-GT-SL83-K199	✓		灰色	2	N/A	
	8209-GT-SL98-K199	<b>√</b>		暖灰色漸層	2	N/A	
	8209-GT-SL99-K199	✓		藍粉紅漸層	2	N/A	
	8209-GT-SL100-K199	✓		橙色	1	N/A	
	8209-GT-SL02-K199	<b>√</b>		灰綠色藍	3	N/A	
	8209-GT-SL04-K199	<b>√</b>		灰藍色	3	N/A	
	8209-GT-SL06-K199	<b>√</b>		灰藍色	3	N/A	
	8209-GT-SL12-K199	<b>√</b>		棕色漸層	2	N/A	
	8209-GT-SL16-K199	<b>√</b>		棕色	3	N/A	
	8209-GT-SL21-K199	<b>√</b>		淡紫漸層	2	N/A	
	8209-GT-SL22-K199	<b>√</b>		墨綠漸層	2	N/A	
	8209-GT-SL32-K199	<b>√</b>		紅粉	1	N/A	
	8209-GT-SL33-K199	<b>√</b>		灰色	3	N/A	
-	8209-GT-SL34-K199	<b>√</b>		綠色漸層	2	N/A	<b>√</b>
	8209-GT-SL35-K199	<b>√</b>		紫金色漸層	2	N/A	
	8209-GT-SL40-K199	<b>√</b>		銀灰色	2	N/A	
	8209-GT-SL41-K199	<b>√</b>		藍灰色	3	N/A	
	8209-GT-SL43-K199	<b>√</b>		藍灰色	3	N/A	
-	8209-GT-SL46-K199	<b>√</b>		綠色	2	N/A	
	8209-GT-SL47-K199	<b>√</b>		桃紅	2	N/A	
	8209-GT-SL48-K199	<b>✓</b>		綠色	2	N/A	
	8209-GT-SL49-K199	<b>√</b>		淺銀灰色	$\frac{2}{2}$	N/A	
	8209-GT-SL55-K199	<b>√</b>		藍金色	1	N/A	
	8209-GT-SL55-K199	· ✓		黄金色	1	N/A	
	8209-GT-SL57-K199	<b>√</b>		綠色	1	N/A	
	8209-GT-SL64-K199	<b>√</b>		紅粉	1	N/A	
	8209-GT-SL65-K199	<b>√</b>		灰色漸層	2	N/A	
	8209-GT-SL66-K199	<b>→</b>		藍灰色	2	N/A	
	8209-GT-PL01-K199	<b>√</b>		金色	3	N/A	
	8209-P10-SL18	<b>→</b>			3	N/A	
	8209-P10-SL20	<b>→</b>		灰色漸層 灰色漸層	2	N/A	
	8209-P10-SL50	<b>√</b>			2	N/A N/A	
		<b>√</b>		橘灰色			
214	8209-P10-SL52	V		銀灰色漸層	3	N/A	

		鏡框 請	才質, 打√	濾鏡	濾鏡	光學	若為送 檢之樣
編號	型號(代號)		非金	顏色	分	等級	品型號
		金屬	屬		類	·	,請打✓
215	8209-P10-SL53	✓		深棕色漸層	2	N/A	
216	8209-P10-SL54	✓		玫瑰金	2	N/A	
217	8209-P10-SL61	✓		綠松色漸層	2	N/A	
218	8209-P10-SL62	✓		酒紅色漸層	2	N/A	
219	8209-P10-SL63	✓		銀紫色漸層	2	N/A	
220	8209-P10-SL83	✓		灰色	2	N/A	
221	8209-P10-SL98	✓		暖灰色漸層	2	N/A	
222	8209-P10-SL99	✓		藍粉紅漸層	2	N/A	
223	8209-P10-SL100	✓		橙色	1	N/A	
224	8209-P10-SL02	✓		灰綠色	3	N/A	
225	8209-P10-SL04	✓		灰藍色	3	N/A	
226	8209-P10-SL06	✓		灰藍色	3	N/A	
227	8209-P10-SL09	✓		暖灰棕色漸層	2	N/A	
228	8209-P10-SL12	✓		棕色漸層	2	N/A	
229	8209-P10-SL16	✓		棕色漸層	3	N/A	
230	8209-P10-SL21	✓		淡紫色漸層	2	N/A	
231	8209-P10-SL22	✓		墨綠漸層	2	N/A	
232	8209-P10-SL32	✓		紅粉色	1	N/A	
233	8209-P10-SL33	✓		灰色	3	N/A	
234	8209-P10-SL34	✓		綠色漸層	2	N/A	
235	8209-P10-SL35	✓		紫金色漸層	2	N/A	
236	8209-P10-SL40	✓		銀灰色	2	N/A	
237	8209-P10-SL41	✓		藍灰色	3	N/A	
238	8209-P10-SL43	✓		藍灰色	3	N/A	$\checkmark$
239	8209-P10-SL46	✓		綠色	2	N/A	
240	8209-P10-SL47	✓		桃紅	2	N/A	
241	8209-P10-SL48	✓		綠色	2	N/A	
242	8209-P10-SL49	✓		淺銀灰色	2	N/A	
243	8209-P10-SL55	✓		藍金色	1	N/A	
244	8209-P10-SL56	✓		黄金色	1	N/A	
245	8209-P10-SL57	✓		綠色	1	N/A	
246	8209-P10-SL64	✓		紅粉	1	N/A	
247	8209-P10-SL65	✓		灰色漸層	2	N/A	
248	8209-P10-SL66	✓		藍灰色	2	N/A	
249	8208-P10-SL55	✓		藍色	1	N/A	✓