

經濟部標準檢驗局
太陽眼鏡符合性聲明試驗報告型式分類表

申請者： 米米工坊

申請日期： 2023.5.31

聯絡人：

電話：

傳真：

一、 形式分類

(一) 品牌： Julindas

(二) 一般濾鏡 偏光濾鏡

(三) 主要形式

1. 型號 (代號)： 3474 (15-04-BAG-026) (19-10-BAG-028)

2. 金屬鏡框 非金屬鏡框

3. 濾鏡顏色： 灰色

4. 濾鏡分類： 0 1 2 3 4

5. 適合 不適合駕駛及道路使用

6. 參考點 32.0±0.2 mm (成人用太陽眼鏡)
 27.0±0.2 mm (兒童用太陽眼鏡)

備註：

1. CNS 15067(106年版):光學等級不分級。

2. CNS 15067(101年版):光學等級 1 2 。

| (四) 系列型式： | | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------|---------|----------|------------------|------------------|---------------------------|
| 編號 | 型號(代號) | 鏡框材質， 請打✓ | | 濾鏡 顏色 | 濾 鏡 分 類 | 光 學 等 級 | 若為送 檢之樣 品型號 ，請打✓ |
| | | 金屬 | 非金 屬 | | | | |
| 1 | 2014 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 2 | 2021 | | ✓ | 灰色綠鍍膜 | 4 | 1 | |
| 3 | 2025 | | ✓ | 灰色藍鍍膜 | 4 | 1 | ✓ |
| 4 | 2032 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 3 | 1 | |
| 5 | 2060 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 4 | 1 | |
| 6 | 3026 | ✓ | | 灰色黃鍍膜 | 3 | 1 | |
| 7 | 5870 | ✓ | | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 8 | 5885 | ✓ | | 灰色漸層 | 3 | 1 | |
| 9 | 6611 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 10 | 10636 C20 | ✓ | | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 11 | 40140 C3 | ✓ | | 紫紅色漸層 | 3 | 1 | |
| 12 | 40141 C63 | | ✓ | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 13 | 40146 C5 | | ✓ | 茶色漸層 | 2 | 1 | |
| 14 | 40161 C26 | ✓ | | 灰色漸層 | 3 | 1 | |
| 15 | 40168 C5 | ✓ | | 茶色漸層 | 2 | 1 | |
| 16 | AT9124 | | ✓ | 灰色藍鍍膜 | 4 | 1 | |
| 17 | AT9191 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | ✓ |
| 18 | AT9291 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | ✓ |
| 19 | AT9385 | | ✓ | 灰色藍鍍膜 | 4 | 1 | |
| 20 | AT9388 | | ✓ | 灰色綠鍍膜 | 4 | 1 | |
| 21 | AT9411 | | ✓ | 灰色黃鍍膜 | 4 | 1 | |
| 22 | BALCK EAGLE | | ✓ | 灰色橘鍍膜 | 4 | 1 | |
| 23 | FW8895 | | ✓ | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 24 | FW8899 | | ✓ | 紫色漸層 | 3 | 1 | |
| 25 | FW8955 | | ✓ | 灰色漸層 | 3 | 1 | |
| 26 | FW8956 | | ✓ | 紫色漸層 | 3 | 1 | |
| 27 | 2147 | ✓ | | 灰色紫綠鍍膜 | 3 | 1 | |
| 28 | 2211 | ✓ | | 綠色黃紫鍍膜 | 4 | 1 | |
| 29 | 3031 | ✓ | | 灰色黃綠鍍膜 | 4 | 1 | |
| 30 | 5968 | ✓ | | 灰色綠紫鍍膜 | 4 | 1 | |
| 31 | 5983 | ✓ | | 茶色 | 3 | 1 | |
| 32 | 5986 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |
| 33 | 5988 | ✓ | | 灰色黃綠鍍膜 | 4 | 1 | |
| 34 | 8511 | ✓ | | 茶色 | 3 | 1 | |
| 35 | 8528 | ✓ | | 茶色 | 3 | 1 | |
| 36 | 8552 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |
| 37 | 10810 | ✓ | | 灰色漸層 | 3 | 1 | |
| 38 | 10851 | ✓ | | 灰色漸層 | 3 | 1 | |
| 39 | 895 | ✓ | | 墨綠色 | 3 | 1 | |
| 40 | 8002 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 41 | 8002 | | ✓ | 茶色 | 3 | 1 | ✓ |
| 42 | 1325 | ✓ | | 茶紫色漸層 | 2 | 1 | |

| 編號 | 型號(代號) | 鏡框材質， 請打✓ | | 濾鏡 顏色 | 濾 鏡 分 類 | 光 學 等 級 | 若為送 檢之樣 品型號 ，請打✓ |
|----|---------|--------------|---------|----------|------------------|------------------|---------------------------|
| | | 金屬 | 非金 屬 | | | | |
| 43 | 7301 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 44 | 7301 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 45 | 9940 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 46 | 9938 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 47 | AT9379 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 3 | 1 | |
| 48 | HRT1202 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |
| 49 | HRT1236 | ✓ | | 茶色 | 3 | 1 | |
| 50 | SP005 | | ✓ | 灰色藍鍍膜 | 4 | 1 | |
| 51 | 1720 | | ✓ | 茶色藍鍍膜 | 3 | 1 | |
| 52 | P17036 | ✓ | | 茶色藍鍍膜 | 4 | 1 | |
| 53 | 276 C1 | ✓ | | 茶色藍鍍膜 | 4 | 1 | |
| 54 | 2036 | | ✓ | 茶色 | 3 | 1 | |
| 55 | 2970 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |
| 56 | 3015 | | ✓ | 茶色 | 3 | 1 | |
| 57 | 2958 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 58 | 1731 | ✓ | | 灰色 | 3 | 1 | |
| 59 | 2268 | ✓ | | 灰色紫綠鍍膜 | 4 | 1 | |
| 60 | 2252 | ✓ | | 灰色綠鍍膜 | 4 | 1 | |
| 61 | P311 C1 | | ✓ | 灰色漸層 | 3 | 1 | |
| 62 | 17053 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 63 | 2066 C3 | | ✓ | 灰色漸層 | 3 | 1 | |
| 64 | 1709 | | ✓ | 茶色 | 3 | 1 | ✓ |
| 65 | 2062 C7 | | ✓ | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 66 | P17018 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 4 | 1 | |
| 67 | 9333 | | ✓ | 灰色紅黃鍍膜 | 4 | 1 | |
| 68 | 999 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 69 | 003 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 4 | 1 | |
| 70 | 2058 | | ✓ | 灰色漸層 | 3 | 1 | |
| 71 | 9350 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 72 | 2741 | | ✓ | 灰色藍鍍膜 | 3 | 1 | |
| 73 | 9416 | | ✓ | 綠色黃藍鍍膜 | 4 | 1 | |
| 74 | 9386 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 75 | 2751 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 76 | 3674 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |
| 77 | 2752 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 78 | 2070 | | ✓ | 藍色紅黃鍍膜 | 4 | 1 | |
| 79 | 5317 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 80 | 6102 | | ✓ | 灰色藍紫鍍膜 | 3 | 1 | |
| 81 | 5505 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | ✓ |
| 82 | 5515 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 83 | 1619 | ✓ | | 灰色銀鍍膜 | 4 | 1 | |
| 84 | 8108 | ✓ | | 灰色漸層 | 3 | 1 | |
| 85 | PG010 | ✓ | | 灰色漸層 | 3 | 1 | |

| 編號 | 型號(代號) | 鏡框材質， 請打✓ | | 濾鏡 顏色 | 濾 鏡 分 類 | 光 學 等 級 | 若為送 檢之樣 品型號 ，請打✓ |
|-----|----------|--------------|---------|----------|------------------|------------------|---------------------------|
| | | 金屬 | 非金 屬 | | | | |
| 86 | 2717 | | ✓ | 藍色紅黃鍍膜 | 3 | 1 | |
| 87 | 2073 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 4 | 1 | |
| 88 | PG003 | ✓ | | 灰色漸層 | 3 | 1 | |
| 89 | AT9416 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 4 | 1 | |
| 90 | 1723 | ✓ | | 紫色綠鍍膜 | 3 | 1 | |
| 91 | 1731 | ✓ | | 灰色藍鍍膜 | 4 | 2 | |
| 92 | 9940 | | ✓ | 灰色 | 2 | 1 | |
| 93 | 2014 | | ✓ | 灰色 | 2 | 1 | |
| 94 | P121 | | ✓ | 灰色 | 2 | 1 | |
| 95 | P121 | | ✓ | 茶色 | 4 | 2 | |
| 96 | AT9411 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 3 | 2 | |
| 97 | 2062 | | ✓ | 灰色漸層 | 3 | 1 | ✓ |
| 98 | 3015 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 99 | S3002 C3 | ✓ | | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 100 | 5870 | ✓ | | 灰色漸層 | 3 | 1 | |
| 101 | AT9191 | | ✓ | 綠色紅黃鍍膜 | 4 | 2 | |
| 102 | AT9191 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 4 | 2 | |
| 103 | AT9345 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 104 | AT9345 | | ✓ | 灰色黃藍鍍膜 | 4 | 1 | ✓ |
| 105 | AT9385 | | ✓ | 綠色紅黃鍍膜 | 4 | 1 | |
| 106 | AT9385 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 4 | 1 | |
| 107 | AT9420 | | ✓ | 藍色紅黃鍍膜 | 3 | 1 | |
| 108 | 2958 | ✓ | | 茶色 | 3 | 1 | |
| 109 | 3031 | ✓ | | 灰色 | 3 | 1 | |
| 110 | 2147 | ✓ | | 茶色藍鍍膜 | 3 | 1 | |
| 111 | PG003 P2 | | ✓ | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 112 | 8136 | | ✓ | 灰色黃藍鍍膜 | 4 | 1 | |
| 113 | 8136 | | ✓ | 灰色藍鍍膜 | 4 | 1 | |
| 114 | 8136 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 115 | 7301 | | ✓ | 藍色黃鍍膜 | 3 | 2 | |
| 116 | 7301 | | ✓ | 灰色藍綠鍍膜 | 3 | 1 | |
| 117 | 9938 | | ✓ | 茶色 | 3 | 1 | |
| 118 | 2070 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 119 | 2070 | | ✓ | 灰色藍鍍膜 | 4 | 1 | |
| 120 | AT9379 | | ✓ | 灰色藍鍍膜 | 3 | 2 | |
| 121 | 9411 | | ✓ | 茶色 | 3 | 1 | |
| 122 | 9940 | | ✓ | 灰色藍綠鍍膜 | 3 | 1 | |
| 123 | 9940 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 4 | 2 | |
| 124 | 9940 | | ✓ | 灰色黃藍鍍膜 | 4 | 2 | |
| 125 | 276 C1 | ✓ | | 灰色 | 3 | 1 | |
| 126 | 276 C1 | ✓ | | 灰色銀鍍膜 | 4 | 2 | |
| 127 | 2252 | ✓ | | 灰色銀鍍膜 | 4 | 1 | |
| 128 | 2252 | ✓ | | 綠色綠紫鍍膜 | 4 | 1 | |

| 編號 | 型號(代號) | 鏡框材質， 請打✓ | | 濾鏡 顏色 | 濾 鏡 分 類 | 光 學 等 級 | 若為送 檢之樣 品型號 ，請打✓ |
|-----|----------|--------------|---------|----------|------------------|------------------|---------------------------|
| | | 金屬 | 非金 屬 | | | | |
| 129 | 2014 | | ✓ | 茶色 | 3 | 1 | |
| 130 | 2058 | | ✓ | 茶色漸層 | 2 | 1 | |
| 131 | 7301-1 | | ✓ | 藍色黃鍍膜 | 3 | 1 | |
| 132 | 7301-1 | | ✓ | 灰色藍綠鍍膜 | 3 | 1 | |
| 133 | 7301-1 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 3 | 1 | |
| 134 | FE003P | | ✓ | 灰色黃藍鍍膜 | 3 | 1 | |
| 135 | FE003P | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 136 | 3295 | | ✓ | 灰色藍鍍膜 | 3 | 1 | |
| 137 | HRT1236 | ✓ | | 灰色銀鍍膜 | 4 | 1 | |
| 138 | HRT1236 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |
| 139 | 8204 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |
| 140 | 1619 | ✓ | | 茶色 | 3 | 1 | |
| 141 | 1720 | ✓ | | 紫色藍綠鍍膜 | 3 | 1 | |
| 142 | 1720 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |
| 143 | 1720 | ✓ | | 藍色粉鍍膜 | 3 | 2 | |
| 144 | 1720 | ✓ | | 藍色黃鍍膜 | 3 | 1 | |
| 145 | 2021 | | ✓ | 灰色藍鍍膜 | 3 | 2 | |
| 146 | 2021 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 4 | 1 | |
| 147 | 1325 C48 | ✓ | | 紅色漸層 | 3 | 1 | |
| 148 | 17053 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 4 | 2 | |
| 149 | 17053 | | ✓ | 茶色藍鍍膜 | 4 | 1 | ✓ |
| 150 | 17053 | | ✓ | 藍色粉鍍膜 | 4 | 2 | |
| 151 | 2717 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 4 | 1 | |
| 152 | 2717 | | ✓ | 灰色藍綠鍍膜 | 3 | 1 | |
| 153 | 2717 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 154 | 2060 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 155 | 2060 | | ✓ | 藍色黃紅鍍膜 | 4 | 1 | |
| 156 | 2060 | | ✓ | 灰色黃藍鍍膜 | 3 | 1 | |
| 157 | 2741 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 3 | 1 | |
| 158 | 2741 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 159 | 2741 | | ✓ | 灰色黃藍鍍膜 | 4 | 1 | |
| 160 | P17018 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 161 | P17018 | | ✓ | 藍色粉鍍膜 | 4 | 1 | |
| 162 | P17018 | | ✓ | 茶色藍鍍膜 | 4 | 1 | |
| 163 | 5515 | | ✓ | 茶色 | 3 | 1 | |
| 164 | 2184 | | ✓ | 茶色 | 3 | 1 | |
| 165 | 2184 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 166 | AT9317 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 4 | 1 | |
| 167 | AT9317 | | ✓ | 灰色藍紫鍍膜 | 4 | 1 | |
| 168 | 2025 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 4 | 1 | |
| 169 | 2025 | | ✓ | 灰色彩鍍膜 | 4 | 1 | |
| 170 | 2073 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 171 | AT6102 | | ✓ | 灰色 | 4 | 2 | |

| 編號 | 型號(代號) | 鏡框材質， 請打✓ | | 濾鏡 顏色 | 濾 鏡 分 類 | 光 學 等 級 | 若為送 檢之樣 品型號 ，請打✓ |
|-----|----------|--------------|---------|----------|------------------|------------------|---------------------------|
| | | 金屬 | 非金 屬 | | | | |
| 172 | AT9124 | | ✓ | 灰色黃紅鍍膜 | 4 | 2 | |
| 173 | 2032 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 174 | AT9386 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 3 | 1 | |
| 175 | SP005 | | ✓ | 灰色藍鍍膜 | 3 | 1 | |
| 176 | 6611 | | ✓ | 茶色 | 3 | 1 | |
| 177 | 2066 | ✓ | | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 178 | 5505 | | ✓ | 茶色 | 3 | 1 | |
| 179 | P311 C6 | ✓ | | 茶色漸層 | 2 | 1 | |
| 180 | 5317 | | ✓ | 茶色 | 3 | 1 | |
| 181 | PG010 P2 | | ✓ | 茶色漸層 | 3 | 1 | ✓ |
| 182 | HRT1202 | ✓ | | 茶色 | 3 | 1 | |
| 183 | HRT1202 | ✓ | | 灰色銀鍍膜 | 4 | 2 | |
| 184 | St5986 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |
| 185 | St5988 | ✓ | | 灰色銀鍍膜 | 4 | 2 | |
| 186 | 8552 | ✓ | | 茶色 | 3 | 1 | |
| 187 | 2970 | ✓ | | 茶色 | 3 | 1 | |
| 188 | 2036 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |
| 189 | 8528 | ✓ | | 灰色 | 4 | 2 | |
| 190 | 317 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |
| 191 | 317 | ✓ | | 灰色銀鍍膜 | 4 | 1 | |
| 192 | 317 | ✓ | | 藍色粉鍍膜 | 3 | 1 | |
| 193 | P 325 | | ✓ | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 194 | P 325 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 195 | P 381 | | ✓ | 茶色 | 3 | 1 | |
| 196 | P 381 | | ✓ | 灰色漸層 | 4 | 1 | |
| 197 | P 381 | | ✓ | 紫色漸層 | 3 | 1 | |
| 198 | 9101 | ✓ | | 藍色粉鍍膜 | 3 | 1 | |
| 199 | 9101 | ✓ | | 紫色藍鍍膜 | 4 | 1 | ✓ |
| 200 | 269 | | ✓ | 綠色紫鍍膜 | 3 | 1 | |
| 201 | 269 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 202 | 8112 | | ✓ | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 203 | 8112 | | ✓ | 灰色漸層 | 4 | 1 | |
| 204 | 2806 | | ✓ | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 205 | 2806 | | ✓ | 紫色漸層 | 3 | 1 | |
| 206 | 2806 | | ✓ | 灰色漸層 | 3 | 1 | |
| 207 | 8122 | | ✓ | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 208 | 8122 | | ✓ | 灰色漸層 | 3 | 1 | |
| 209 | 8039 | | ✓ | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 210 | 8039 | | ✓ | 灰色漸層 | 3 | 1 | |
| 211 | 8105 | ✓ | | 灰色漸層 | 3 | 1 | |
| 212 | 8105 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |
| 213 | 9135 | ✓ | | 茶色 | 3 | 1 | |
| 214 | 9135 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |

| 編號 | 型號(代號) | 鏡框材質， 請打✓ | | 濾鏡 顏色 | 濾 鏡 分 類 | 光 學 等 級 | 若為送 檢之樣 品型號 ，請打✓ |
|-----|--------|--------------|---------|----------|------------------|------------------|---------------------------|
| | | 金屬 | 非金 屬 | | | | |
| 215 | 2973 | ✓ | | 茶色 | 3 | 1 | |
| 216 | 2973 | ✓ | | 灰色 | 3 | 1 | |
| 217 | 2949 | ✓ | | 茶色 | 3 | 1 | |
| 218 | 2949 | ✓ | | 灰色 | 3 | 1 | |
| 219 | 9118 | ✓ | | 茶色 | 3 | 1 | |
| 220 | 9118 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |
| 221 | 2975 | ✓ | | 茶色 | 3 | 1 | |
| 222 | 2975 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |
| 223 | P150 | ✓ | | 灰色漸層 | 4 | 1 | |
| 224 | P150 | ✓ | | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 225 | 8001 | | ✓ | 茶色 | 3 | 1 | |
| 226 | 8001 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 227 | 8002 | | ✓ | 茶色 | 3 | 1 | |
| 228 | 8002 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 229 | 8008 | | ✓ | 茶色 | 3 | 1 | |
| 230 | 8008 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 231 | 1817 | | ✓ | 綠色紫鍍膜 | 3 | 1 | |
| 232 | 1817 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 233 | 1817 | | ✓ | 藍色橘鍍膜 | 3 | 1 | |
| 234 | P8102 | | ✓ | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 235 | P8102 | | ✓ | 藍色橘鍍膜 | 4 | 1 | |
| 236 | P8102 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 237 | AB112 | ✓ | | 灰色銀鍍膜 | 3 | 1 | |
| 238 | AB112 | ✓ | | 灰色黃鍍膜 | 3 | 1 | |
| 239 | AB112 | ✓ | | 灰色藍鍍膜 | 4 | 1 | |
| 240 | 8PRV | ✓ | | 灰色銀鍍膜 | 3 | 1 | |
| 241 | 8PRV | ✓ | | 灰色黃鍍膜 | 4 | 1 | |
| 242 | 8PRV | ✓ | | 灰色藍鍍膜 | 4 | 1 | |
| 243 | S8124 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 244 | S8129 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 245 | S819 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 246 | S890 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 247 | S858 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 248 | 372 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 249 | 372 | | ✓ | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 250 | 372 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 4 | 2 | |
| 251 | 372 | | ✓ | 灰色粉鍍膜 | 4 | 2 | |
| 252 | 376 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 253 | 376 | | ✓ | 茶色 | 3 | 1 | |
| 254 | 5511 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | ✓ |
| 255 | 5511 | | ✓ | 茶色 | 3 | 1 | |
| 256 | D155 | | ✓ | 灰色漸層 | 4 | 1 | |
| 257 | D155 | | ✓ | 紫色漸層 | 3 | 1 | |

| 編號 | 型號(代號) | 鏡框材質， 請打✓ | | 濾鏡 顏色 | 濾 鏡 分 類 | 光 學 等 級 | 若為送 檢之樣 品型號 ，請打✓ |
|-----|---------|--------------|---------|----------|------------------|------------------|---------------------------|
| | | 金屬 | 非金 屬 | | | | |
| 258 | 8118 | | ✓ | 灰色漸層 | 4 | 1 | |
| 259 | 8123 | | ✓ | 灰色漸層 | 3 | 1 | |
| 260 | 8105 | | ✓ | 灰色漸層 | 4 | 1 | |
| 261 | 8113 | | ✓ | 灰色漸層 | 3 | 1 | |
| 262 | 8113 | | ✓ | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 263 | 2656 | ✓ | | 灰色 | 3 | 1 | |
| 264 | 2656 | ✓ | | 綠色鍍膜 | 4 | 1 | |
| 265 | 2646 | ✓ | | 灰色 | 3 | 1 | |
| 266 | TV-933 | ✓ | | 灰色 | 3 | 1 | |
| 267 | TV-933 | ✓ | | 茶色 | 3 | 1 | |
| 268 | 1721 | ✓ | | 灰色銀鍍膜 | 4 | 1 | |
| 269 | 1721 | ✓ | | 橘色藍鍍膜 | 3 | 1 | |
| 270 | 1721 | ✓ | | 藍色粉鍍膜 | 3 | 1 | |
| 271 | 2647 | ✓ | | 灰色銀鍍膜 | 4 | 1 | |
| 272 | 2647 | ✓ | | 綠色粉綠鍍膜 | 4 | 1 | |
| 273 | 2659 | ✓ | | 灰色 | 3 | 1 | |
| 274 | 2659 | ✓ | | 綠色粉綠鍍膜 | 4 | 1 | |
| 275 | 2634 | ✓ | | 灰色漸層 | 3 | 1 | |
| 276 | 5922 | ✓ | | 灰色漸層 | 3 | 1 | |
| 277 | 5922 | ✓ | | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 278 | 8105 | | ✓ | 灰色漸層 | 4 | 1 | |
| 279 | 8105 | | ✓ | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 280 | 8113 | | ✓ | 灰色漸層 | 4 | 1 | |
| 281 | 8113 | | ✓ | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 282 | TV-5555 | | ✓ | 灰色漸層 | 4 | 1 | |
| 283 | P163 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |
| 284 | P163 | ✓ | | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 285 | P163 | ✓ | | 紫紅色漸層 | 3 | 1 | |
| 286 | 3569 | | ✓ | 灰色金鍍膜 | 3 | 1 | |
| 287 | 3569 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 3 | 1 | |
| 288 | 3569 | | ✓ | 灰色藍鍍膜 | 3 | 1 | |
| 289 | P161 | ✓ | | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 290 | P161 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |
| 291 | 879 | ✓ | | 紫紅色藍鍍膜 | 4 | 1 | |
| 292 | 879 | ✓ | | 藍色橘紅鍍膜 | 3 | 1 | |
| 293 | 879 | ✓ | | 灰色銀鍍膜 | 4 | 1 | |
| 294 | 3568 | ✓ | | 灰色金鍍膜 | 3 | 1 | |
| 295 | 3568 | ✓ | | 灰色銀鍍膜 | 3 | 1 | |
| 296 | 3568 | ✓ | | 灰色藍鍍膜 | 3 | 1 | |
| 297 | 3195 | ✓ | | 灰色漸層 | 3 | 1 | |
| 298 | 3195 | ✓ | | 綠色粉紅鍍膜 | 3 | 1 | |
| 299 | 3146 | ✓ | | 上灰下粉紅 | 3 | 1 | |
| 300 | 3146 | ✓ | | 灰色漸層 | 3 | 1 | |

| 編號 | 型號(代號) | 鏡框材質， 請打✓ | | 濾鏡 顏色 | 濾 鏡 分 類 | 光 學 等 級 | 若為送 檢之樣 品型號 ，請打✓ |
|-----|--------|--------------|---------|----------|------------------|------------------|---------------------------|
| | | 金屬 | 非金 屬 | | | | |
| 301 | 3197 | ✓ | | 上灰下粉紅 | 3 | 1 | |
| 302 | 3573 | ✓ | | 藍色粉鍍膜 | 4 | 1 | |
| 303 | 3573 | ✓ | | 灰色銀鍍膜 | 3 | 1 | |
| 304 | 3484 | ✓ | | 茶色 | 3 | 1 | |
| 305 | 3484 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |
| 306 | 3484 | ✓ | | 灰色銀鍍膜 | 3 | 1 | |
| 307 | 3240 | ✓ | | 茶色 | 3 | 1 | |
| 308 | 3240 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |
| 309 | 3343 | ✓ | | 灰色銀鍍膜 | 3 | 1 | |
| 310 | 3343 | ✓ | | 茶色 | 3 | 1 | |
| 311 | 3343 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |
| 312 | 3343 | ✓ | | 灰色藍鍍膜 | 3 | 1 | |
| 313 | 3259 | ✓ | | 灰色 | 3 | 1 | |
| 314 | 3259 | ✓ | | 茶色 | 3 | 1 | |
| 315 | 3225 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |
| 316 | 3225 | ✓ | | 茶色 | 3 | 1 | |
| 317 | 9141 | | ✓ | 灰色 | 4 | 1 | |
| 318 | 9141 | | ✓ | 茶色 | 3 | 1 | |
| 319 | 3280 | ✓ | | 灰色 | 3 | 1 | |
| 320 | 3280 | ✓ | | 茶色 | 3 | 1 | ✓ |
| 321 | 1503 | ✓ | | 黃色 | 1 | 1 | |
| 322 | 1504 | ✓ | | 黃色 | 1 | 1 | |
| 323 | 414 | ✓ | | 灰色銀鍍膜 | 4 | 1 | |
| 324 | 414 | ✓ | | 灰色 | 4 | 1 | |
| 325 | 414 | ✓ | | 灰色粉橘鍍膜 | 4 | 1 | |
| 326 | 442 | ✓ | | 棕色漸層 | 3 | 1 | |
| 327 | 442 | ✓ | | 紫色漸層 | 2 | 1 | |
| 328 | 442 | ✓ | | 上藍下橘 | 2 | 1 | |
| 329 | 442 | ✓ | | 黑色漸層 | 3 | 1 | |
| 330 | TR3006 | | ✓ | 黑色 | 4 | 1 | |
| 331 | TR3006 | | ✓ | 棕色漸層 | 3 | 1 | |
| 332 | 3793 | | ✓ | 茶色 | 3 | 1 | |
| 333 | 3793 | | ✓ | 灰色銀鍍膜 | 4 | 1 | |
| 334 | 3793 | | ✓ | 黑色 | 4 | 1 | |
| 335 | P8203 | ✓ | | 茶色漸層 | 3 | 1 | |
| 336 | P8203 | ✓ | | 墨綠粉鍍膜 | 4 | 1 | |
| 337 | P8203 | ✓ | | 灰色 | 3 | 1 | |
| 338 | 9923S | | ✓ | 上紫下灰漸層 | 1 | 1 | |
| 339 | 9923S | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 340 | 9923S | | ✓ | 茶色 | 3 | 1 | |
| 341 | 8605 | | ✓ | 灰色漸層 | 4 | 1 | |
| 342 | 8605 | | ✓ | 紫色漸層 | 3 | 1 | |
| 343 | 8605 | | ✓ | 茶色漸層 | 3 | 1 | |

| 編號 | 型號(代號) | 鏡框材質， 請打✓ | | 濾鏡 顏色 | 濾 鏡 分 類 | 光學 等 級 | 若為送 檢之樣 品型號 ，請打✓ |
|-----|--------|--------------|---------|----------|------------------|--------------|---------------------------|
| | | 金屬 | 非金 屬 | | | | |
| 344 | T1508 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 345 | 19051 | ✓ | | 灰色 | 3 | N/A | |
| 346 | 19051 | ✓ | | 茶色 | 3 | N/A | |
| 347 | 9541 | | ✓ | 灰色 | 4 | N/A | |
| 348 | 9541 | | ✓ | 茶色 | 3 | N/A | |
| 349 | 9562 | ✓ | | 灰色 | 4 | N/A | |
| 350 | 9562 | ✓ | | 綠色 | 3 | N/A | |
| 351 | 1001 | ✓ | | 上藍下紫漸層 | 3 | N/A | |
| 352 | 1001 | ✓ | | 灰紫色漸層 | 4 | N/A | |
| 353 | 1007 | ✓ | | 灰紫色漸層 | 4 | N/A | |
| 354 | 1007 | ✓ | | 茶色 | 3 | N/A | |
| 355 | 3251 | | ✓ | 上灰下紫漸層 | 3 | N/A | |
| 356 | 3251 | | ✓ | 灰色 | 4 | N/A | |
| 357 | 3259 | | ✓ | 灰色 | 4 | N/A | |
| 358 | 3259 | | ✓ | 茶色漸層 | 3 | N/A | |
| 359 | 6214 | | ✓ | 藍色漸層 | 3 | N/A | |
| 360 | 6214 | | ✓ | 茶色漸層 | 3 | N/A | |
| 361 | 7822S | ✓ | | 灰色 | 3 | N/A | |
| 362 | 7822 | ✓ | | 上灰下茶漸層 | 3 | N/A | |
| 363 | 7832SV | | ✓ | 灰色 | 3 | N/A | ✓ |
| 364 | 7832 | | ✓ | 上藍下粉紫漸層 | 2 | N/A | |
| 365 | 9085 | ✓ | | 灰色 | 4 | N/A | |
| 366 | 9085 | ✓ | | 茶色漸層 | 3 | N/A | |
| 367 | 9161 | ✓ | | 灰色 | 4 | N/A | |
| 368 | 9161 | ✓ | | 茶色漸層 | 3 | N/A | |
| 369 | P8345 | | ✓ | 上茶下粉 | 2 | N/A | |
| 370 | 9137 | ✓ | | 茶色漸層 | 3 | N/A | |
| 371 | 9137 | ✓ | | 灰色 | 4 | N/A | |
| 372 | 77015s | ✓ | | 上茶下粉 | 3 | N/A | |
| 373 | 77015s | ✓ | | 灰色 | 3 | N/A | |
| 374 | 5928 | | ✓ | 灰色 | 3 | N/A | |
| 375 | 9048 | ✓ | | 灰色 | 4 | N/A | |
| 376 | 9148 | ✓ | | 灰色 | 4 | N/A | |
| 377 | 19045 | ✓ | | 上茶下粉 | 3 | N/A | |
| 378 | 19045 | ✓ | | 灰色 | 4 | N/A | |
| 379 | 8105 | | ✓ | 灰色漸層 | 4 | N/A | |
| 380 | 8105 | | ✓ | 茶色 | 3 | N/A | |
| 381 | 2718 | | ✓ | 灰色藍鍍膜 | 3 | N/A | |
| 382 | 2718 | | ✓ | 灰色綠紫鍍膜 | 4 | N/A | |
| 383 | 2718 | | ✓ | 灰色 | 4 | N/A | |
| 384 | 20117 | | ✓ | 灰色 | 4 | N/A | |
| 385 | 20117 | | ✓ | 灰色藍鍍膜 | 3 | N/A | |
| 386 | 8345 | | ✓ | 灰色 | 4 | N/A | |

| 編號 | 型號(代號) | 鏡框材質， 請打✓ | | 濾鏡 顏色 | 濾 鏡 分 類 | 光學 等 級 | 若為送 檢之樣 品型號 ，請打✓ |
|-----|---------|--------------|---------|----------|------------------|--------------|---------------------------|
| | | 金屬 | 非金 屬 | | | | |
| 387 | CT11021 | | ✓ | 灰色 | 3 | N/A | |
| 388 | CT11018 | | ✓ | 灰色 | 3 | N/A | |
| 389 | 9941 | ✓ | | 灰色漸層 | 3 | N/A | |
| 390 | 9941 | ✓ | | 茶色漸層 | 3 | N/A | |
| 391 | 5428 | ✓ | | 綠色 | 3 | N/A | |
| 392 | 5428 | ✓ | | 灰色 | 4 | N/A | |
| 393 | 5537 | ✓ | | 綠色 | 3 | N/A | |
| 394 | 5537 | ✓ | | 灰色 | 3 | N/A | |
| 395 | 8914S | ✓ | | 茶色漸層 | 3 | N/A | |
| 396 | 8914S | ✓ | | 灰色 | 3 | N/A | |
| 397 | 8862 | ✓ | | 黃色 | 1 | N/A | |
| 398 | 8864 | ✓ | | 黃色 | 1 | N/A | |
| 399 | 8865 | ✓ | | 黃色 | 1 | N/A | |
| 400 | 8866 | ✓ | | 黃色 | 1 | N/A | |
| 401 | TR7520 | | ✓ | 黑色 | 3 | N/A | ✓ |
| 402 | 8230 | ✓ | | 棕色漸層 | 2 | N/A | |
| 403 | 8230 | ✓ | | 灰色漸層 | 3 | N/A | |
| 404 | 3111 | ✓ | | 灰色 | 3 | N/A | |
| 405 | 3111 | ✓ | | 上藍下粉紫漸層 | 2 | N/A | |
| 406 | 6303 | ✓ | | 灰色 | 3 | N/A | |
| 407 | 6303 | ✓ | | 黃色 | 1 | N/A | |
| 408 | 9046 | ✓ | | 棕色漸層 | 2 | N/A | |
| 409 | 9046 | ✓ | | 灰色 | 4 | N/A | |
| 410 | TR 3047 | ✓ | | 灰色 | 3 | N/A | |
| 411 | TR 3047 | ✓ | | 棕色漸層 | 2 | N/A | |
| 412 | TR 3047 | ✓ | | 上綠下黃漸層 | 2 | N/A | |
| 413 | 3074 | ✓ | | 灰色 | 3 | N/A | |
| 414 | 3074 | ✓ | | 上紫下粉漸層 | 2 | N/A | |
| 415 | 3067 | ✓ | | 灰色 | 3 | N/A | |
| 416 | 3067 | ✓ | | 棕色漸層 | 2 | N/A | |
| 417 | TJ707 | ✓ | | 灰色 | 3 | N/A | |
| 418 | TJ707 | ✓ | | 棕色漸層 | 3 | N/A | |
| 419 | 8851 | ✓ | | 黑色 | 4 | N/A | |
| 420 | 8863 | ✓ | | 黑色 | 4 | N/A | |
| 421 | 3059 | ✓ | | 灰色 | 3 | N/A | |
| 422 | 3059 | ✓ | | 棕色漸層 | 2 | N/A | |
| 423 | J-9 | | ✓ | 灰色 | 3 | N/A | |
| 424 | J-9 | | ✓ | 黃色 | 1 | N/A | |
| 425 | 202305 | | ✓ | 灰色漸層 | 3 | N/A | |
| 426 | 202305 | | ✓ | 棕色漸層 | 2 | N/A | |
| 427 | 202305 | | ✓ | 紫色漸層 | 2 | N/A | |
| 428 | TR58652 | | ✓ | 灰色 | 3 | N/A | |
| 429 | TR58652 | | ✓ | 黃色 | 1 | N/A | |

| 編號 | 型號(代號) | 鏡框材質， 請打✓ | | 濾鏡 顏色 | 濾 鏡 分 類 | 光學 等 級 | 若為送 檢之樣 品型號 ，請打✓ |
|-----|-------------|--------------|---------|----------|------------------|--------------|---------------------------|
| | | 金屬 | 非金 屬 | | | | |
| 430 | 3083 | ✓ | | 灰色 | 3 | N/A | |
| 431 | 3083 | ✓ | | 灰粉漸層 | 2 | N/A | |
| 432 | BT22049 C13 | | ✓ | 灰色 | 3 | N/A | |
| 433 | BT22044 C2 | | ✓ | 灰色 | 3 | N/A | |
| 434 | BT22017 C9 | | ✓ | 灰色 | 3 | N/A | |
| 435 | CT11076 C13 | | ✓ | 灰色 | 3 | N/A | |
| 436 | CT11049 C6 | | ✓ | 灰色 | 3 | N/A | |
| 437 | CT11017 C9 | | ✓ | 灰色 | 3 | N/A | |
| 438 | 909 | | ✓ | 灰色 | 3 | N/A | |
| 439 | 9264 | ✓ | | 黑色 | 4 | N/A | |
| 440 | 9264 | ✓ | | 茶色 | 3 | N/A | |
| 441 | 58616 | | ✓ | 灰色 | 3 | N/A | |
| 442 | 3075 | ✓ | | 灰色 | 3 | N/A | |
| 443 | 3075 | ✓ | | 上紫下粉漸層 | 2 | N/A | |
| 444 | 907 | | ✓ | 灰色 | 3 | N/A | |
| 445 | 907 | | ✓ | 茶色 | 3 | N/A | |
| 446 | 8236 | | ✓ | 灰色 | 3 | N/A | |