

經濟部標準檢驗局  
太陽眼鏡符合性聲明試驗報告型式分類表

申請者： 基鼎光學科技有限公司

申請日期： 2021.4.29

聯絡人：

電話：

傳真：

一、 形式分類

(一) 品牌： GOT

(二) ☐ 一般濾鏡 ☒ 偏光濾鏡

(三) 主要形式

1. 型號（代號）： GOT 9036 (19-11-BAG-034)

2. ☒ 金屬鏡框 ☐ 非金屬鏡框

3. 濾鏡顏色： 灰色藍鍍膜

4. 濾鏡分類： ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4

5. ☐ 適合 ☒ 不適合駕駛及道路使用

6. 參考點 ☒ 32.0±0.2 mm （成人用太陽眼鏡）

☐ 27.0±0.2 mm （兒童用太陽眼鏡）

備註：

1. CNS 15067(106年版):光學等級不分級。

2. CNS 15067(101年版):光學等級 ☐ 1 ☐ 2 。

## (四) 系列型式：

| 編號 | 型號(代號)            | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾<br>鏡<br>分<br>類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|----|-------------------|--------------|---------|----------|------------------|----------|---------------------------|
|    |                   | 金屬           | 非金<br>屬 |          |                  |          |                           |
| 1  | GOT 9418          |              | ✓       | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 2  | GOT DP-06003      |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 3  | GOT DP-06005      |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        | ✓                         |
| 4  | GOT DP-06006      |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 5  | GOT DP-06007      |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 6  | GOT DP-06008      |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 7  | GOT DP-9803       |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 8  | GOT DP-9803-REDCM |              | ✓       | 灰色紅水銀    | 4                | 2        |                           |
| 9  | GOT DP-9006       |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 10 | DP-0904-BLUCM     |              | ✓       | 灰片藍水銀    | 3                | 2        |                           |
| 11 | DP-0904-GRETCM    |              | ✓       | 茶片綠水銀    | 3                | 2        |                           |
| 12 | DP-0904-REDCM     |              | ✓       | 灰片紅水銀    | 3                | 2        |                           |
| 13 | DP-0904-SD        |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 14 | DP-0905-SD        |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        | ✓                         |
| 15 | DP-0905-SDCM      |              | ✓       | 灰片淺水銀    | 3                | 2        |                           |
| 16 | DP-0905-TCM       |              | ✓       | 茶片淺水銀    | 3                | 2        |                           |
| 17 | DP-0905-WHICM     |              | ✓       | 灰片淺水銀    | 4                | 2        |                           |
| 18 | DP-0905-YELCM     |              | ✓       | 灰片黃水銀    | 4                | 2        |                           |
| 19 | DP-0906-BLUCM     |              | ✓       | 灰片藍水銀    | 4                | 2        |                           |
| 20 | DP-0906-REDCM     |              | ✓       | 灰片紅水銀    | 4                | 2        |                           |
| 21 | DP-0906-SD        |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 22 | DP-0906-TCM       |              | ✓       | 茶片淺水銀    | 3                | 2        |                           |
| 23 | DP-0906-WHICM     |              | ✓       | 灰片白水銀    | 4                | 2        |                           |
| 24 | DP-0906-YELCM     |              | ✓       | 灰片黃水銀    | 4                | 2        | ✓                         |
| 25 | DP-0907-SD        |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 26 | DP-0907-T         |              | ✓       | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 27 | DP-9017           |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 28 | DP-9418-SD        |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 29 | DP-0808-T         |              | ✓       | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 30 | DP-9004-SD        |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 31 | DP-9005-SD        |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 32 | DP-9014-REDCM     |              | ✓       | 灰片紅水銀    | 4                | 2        |                           |
| 33 | DP-9014-SD        |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 34 | DP-9014-YELCM     |              | ✓       | 灰片黃水銀    | 4                | 2        | ✓                         |
| 35 | DP-0908-BLUCM     |              | ✓       | 灰色藍水銀    | 4                | 2        |                           |
| 36 | DP-0908-PINCM     |              | ✓       | 灰色粉水銀    | 4                | 2        |                           |
| 37 | DP-0908-SD        |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 38 | DP-0908-SDCM      |              | ✓       | 灰色淺水銀    | 4                | 2        |                           |
| 39 | DP-0908-T         |              | ✓       | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 40 | DP-0908-TCM       |              | ✓       | 茶色淺水銀    | 4                | 2        |                           |
| 41 | DP-0908-YELCM     |              | ✓       | 灰色黃水銀    | 4                | 2        |                           |
| 42 | DP-9406-SD        |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |

| 編號 | 型號(代號)            | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾鏡<br>分類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|----|-------------------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------|
|    |                   | 金屬           | 非金<br>屬 |          |          |          |                           |
| 43 | DP F-9814-SD      |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 44 | DP F-9814-T       |              | ✓       | 茶色       | 3        | 2        |                           |
| 45 | DP F-9819-SD      |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 46 | DP F-9819-T       |              | ✓       | 茶色       | 3        | 2        |                           |
| 47 | DP F-9828-SD      |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 48 | DP-06016-SD       |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 49 | DP-06016-T        |              | ✓       | 茶色       | 3        | 2        |                           |
| 50 | DP-06017-SD       |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 51 | 9808-T            |              | ✓       | 茶色       | 3        | 2        | ✓                         |
| 52 | 9808-SD           |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 53 | DP-9406-REDCM     |              | ✓       | 灰色紅水銀    | 4        | 2        |                           |
| 54 | F-9845            |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 55 | F-9846            |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 56 | F-9847            |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 57 | LX-801 C03        |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 58 | LX-802 C01        |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 59 | LX-803 C02        |              | ✓       | 茶色       | 3        | 2        |                           |
| 60 | GOT DP-06004      |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        | ✓                         |
| 61 | 1009-BLUCM        |              | ✓       | 灰色藍水銀    | 4        | 2        |                           |
| 62 | 1009-REDCM        |              | ✓       | 灰色紅水銀    | 4        | 2        |                           |
| 63 | 1009-SD           |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 64 | 1009-WHICM        |              | ✓       | 灰色白水銀    | 4        | 2        |                           |
| 65 | 1009-YELCM        |              | ✓       | 灰色黃水銀    | 4        | 2        |                           |
| 66 | 9818              |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 67 | 9429              |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 68 | OG-026            |              | ✓       | 灰色黃水銀    | 4        | 2        |                           |
| 69 | C199P-SD          |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 70 | C199P-T           |              | ✓       | 茶色       | 3        | 2        |                           |
| 71 | GOT DP-0905-BLUCM |              | ✓       | 灰色淺水銀    | 4        | 1        | ✓                         |
| 72 | M6002-SD          | ✓            |         | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 73 | M6002-T           | ✓            |         | 茶色       | 3        | 2        |                           |
| 74 | M6006-SD          | ✓            |         | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 75 | M6006-T           | ✓            |         | 茶色       | 3        | 2        |                           |
| 76 | M6008-SD          | ✓            |         | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 77 | M6008-T           | ✓            |         | 茶色       | 3        | 2        |                           |
| 78 | M6010-SD          | ✓            |         | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 79 | M6010-T           | ✓            |         | 茶色       | 3        | 2        |                           |
| 80 | 9036-SD           | ✓            |         | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 81 | 9037-BLUCM        | ✓            |         | 灰色藍水銀    | 4        | 2        |                           |
| 82 | 9037-SD           | ✓            |         | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 83 | 9038-SD           | ✓            |         | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 84 | GOT-9076-SD       |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 85 | GOT-9076-BLUECM   |              | ✓       | 藍色水銀     | 4        | 2        |                           |

| 編號  | 型號(代號)                | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾鏡<br>分類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|-----------------------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------|
|     |                       | 金屬           | 非金<br>屬 |          |          |          |                           |
| 86  | GOT-9076-REDCM        |              | ✓       | 紅色水銀     | 4        | 2        |                           |
| 87  | GOT-9078-SD           |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 88  | GOT-9079-SD           |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 89  | GOT-9079-YELLOWCM     |              | ✓       | 黃色水銀     | 4        | 2        |                           |
| 90  | GOT-9418-SD           |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 91  | GOT-9077-SD           |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 92  | GOT 9076-SD           |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 93  | GOT-9078-RED/YELLOWCM |              | ✓       | 紅色黃水銀    | 4        | 2        |                           |
| 94  | 9716-SD               |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 95  | V6102-602-618-SD      |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 96  | V6102-601-619-SD      |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 97  | 9031-SD               |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 98  | V6102606-SD           |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 99  | V6102605-RT           |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 100 | V6102612-RSD          |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 101 | GD-003-SD             |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 102 | BLG-001-SD            |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 103 | BLG-002-SD            |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 104 | BLG-003-SD            |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 105 | BLG-004-SD            |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 106 | Q201-1                |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 107 | Q201-3                |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        | ✓                         |
| 108 | Q201-4                |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 109 | Q201-8                |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 110 | Q204-4                |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 111 | Q204-8                |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 112 | Q206-1                |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 113 | Q206-3                |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 114 | Q206-4                |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 115 | Q206-8                |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 116 | Q209-1                |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 117 | Q209-2                |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 118 | Q209-3                |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 119 | Q209-4                |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 120 | Q209-8                |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 121 | Q210-1                |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 122 | Q210-2                |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 123 | Q210-3                |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 124 | Q210-4                |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 125 | Q210-8                |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 126 | Q214-3                |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 127 | Q214-4                |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 128 | Q214-8                |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |

| 編號  | 型號(代號)           | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾鏡<br>分類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|------------------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------|
|     |                  | 金屬           | 非金<br>屬 |          |          |          |                           |
| 129 | Q214-8           |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 130 | Q216-1           |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 131 | Q216-3           |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 132 | Q216-8           |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 133 | Q223-1           |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 134 | Q223-3           |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 135 | Q223-4           |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 136 | Q223-8           |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 137 | GOT0020109       |              | ✓       | 灰色       | 4        | 2        | ✓                         |
| 138 | GOT0020110       |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 139 | JD-01            |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 140 | TG-039           |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 141 | GOT-0403         |              | ✓       | 紅色水銀     | 4        | 2        |                           |
| 142 | GOT-9077         |              | ✓       | 淺灰色      | 3        | 2        |                           |
| 143 | 0FP512S8-RP      |              | ✓       | 紫色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 144 | 0FP514S8-RRD     |              | ✓       | 紅色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 145 | 1AG509S8-G       | ✓            |         | 綠色       | 3        | 2        |                           |
| 146 | 1FP500S8-RT      |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 147 | 1FP502S8-RP      |              | ✓       | 紫色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 148 | 2ZGA180-SD       |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 149 | 2ZGA180-G        |              | ✓       | 綠色       | 3        | 2        |                           |
| 150 | 1323-2-RT        |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 151 | 1367-1-SD        |              | ✓       | 灰色       | 2        | 2        |                           |
| 152 | 1401-3-RSD       |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 153 | 1403-1-RSD       |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 154 | 1403-2-RSD       |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 155 | 1406-1-RSD       |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 156 | 1407-1-RSD       |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 157 | 1407-2-RSD       |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 158 | 1407-3-RRD       |              | ✓       | 紅色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 159 | 1408-1-RSD       |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 160 | 1408-2-RSD       |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 161 | 1409-1-RSD       |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 162 | 1409-2-RSD       |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 163 | 1409-3-RP        |              | ✓       | 紫色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 164 | 1410-2-RP        |              | ✓       | 紫色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 165 | YC9006-RSD       |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 166 | YC9006-RRD       |              | ✓       | 紅色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 167 | YC9006-RP        |              | ✓       | 紫色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 168 | JD-10-SD         |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        | ✓                         |
| 169 | JD-10-T          |              | ✓       | 茶色       | 3        | 2        |                           |
| 170 | JD-10-Y          |              | ✓       | 黃色       | 1        | 2        |                           |
| 171 | GOT 201405 REDCM |              | ✓       | 灰色紅水銀    | 4        | 2        |                           |

| 編號  | 型號(代號)           | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾<br>鏡<br>分<br>類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|------------------|--------------|---------|----------|------------------|----------|---------------------------|
|     |                  | 金屬           | 非金<br>屬 |          |                  |          |                           |
| 172 | GOT 201405 BLUCM |              | ✓       | 灰色藍水銀    | 4                | 2        |                           |
| 173 | GOT 201405 YELCM |              | ✓       | 灰色黃水銀    | 4                | 2        |                           |
| 174 | GOT 201405 SD    |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 175 | GOT 201405 T     |              | ✓       | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 176 | OFF510S8-RSD     |              | ✓       | 灰色漸層     | 3                | 2        |                           |
| 177 | 1FP507S8-RT      |              | ✓       | 茶色漸層     | 3                | 2        | ✓                         |
| 178 | 1ZTF294-RSD      |              | ✓       | 灰色漸層     | 3                | 2        |                           |
| 179 | 2AG005-G         | ✓            |         | 綠色       | 3                | 2        |                           |
| 180 | 2ZFT003-RSD      |              | ✓       | 灰色漸層     | 3                | 2        |                           |
| 181 | 1350-1-SD        | ✓            |         | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 182 | 1401-2-RSD       |              | ✓       | 灰色漸層     | 3                | 2        |                           |
| 183 | 1402-1-RSD       | ✓            |         | 灰色漸層     | 3                | 2        |                           |
| 184 | 1408-3-RT        |              | ✓       | 茶色漸層     | 3                | 2        |                           |
| 185 | 1456-1-SD        | ✓            |         | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 186 | 2866-SD          |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 187 | 3420-C1-SD       |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 188 | 3420-C2-SD       |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 189 | 8871-C2-SD       |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 190 | T1-C4-SD         |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 191 | T1-C8-SD         |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 192 | T4-C4-SD         |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 193 | Y9151-SD         | ✓            |         | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 194 | Y9151-T          | ✓            |         | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 195 | Y9151-G          | ✓            |         | 綠色       | 3                | 2        |                           |
| 196 | Y9161-SD         | ✓            |         | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 197 | Y9161-T          | ✓            |         | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 198 | Y9161-G          | ✓            |         | 綠色       | 3                | 2        |                           |
| 199 | Y9165-T          | ✓            |         | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 200 | T9165-RSD        | ✓            |         | 漸層灰色     | 3                | 2        |                           |
| 201 | Y9165-G          | ✓            |         | 綠色       | 3                | 2        |                           |
| 202 | Y9169-SD         | ✓            |         | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 203 | Y9169-T          | ✓            |         | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 204 | Y9169-G          | ✓            |         | 綠色       | 3                | 2        |                           |
| 205 | Y9172-SD         | ✓            |         | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 206 | Y9172-T          | ✓            |         | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 207 | Y9172-G          | ✓            |         | 綠色       | 3                | 2        |                           |
| 208 | Y9179-SD         | ✓            |         | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 209 | Y9179-T          | ✓            |         | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 210 | Y9179-G          | ✓            |         | 綠色       | 3                | 2        |                           |
| 211 | Y9180-SD         | ✓            |         | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 212 | Y9180-T          | ✓            |         | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 213 | Y9180-G          | ✓            |         | 綠色       | 3                | 2        |                           |
| 214 | Y9182-SD         | ✓            |         | 灰色       | 3                | 2        |                           |

| 編號  | 型號(代號)            | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾<br>鏡<br>分<br>類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|-------------------|--------------|---------|----------|------------------|----------|---------------------------|
|     |                   | 金屬           | 非金<br>屬 |          |                  |          |                           |
| 215 | Y9182-T           | ✓            |         | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 216 | Y9182-G           | ✓            |         | 綠色       | 3                | 2        |                           |
| 217 | Y9184-SD          | ✓            |         | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 218 | Y9184-T           | ✓            |         | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 219 | Y9184-G           | ✓            |         | 綠色       | 3                | 2        |                           |
| 220 | Y9190-RSD         | ✓            |         | 漸層灰色     | 3                | 2        |                           |
| 221 | Y9190-T           | ✓            |         | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 222 | Y9190-G           | ✓            |         | 綠色       | 3                | 2        |                           |
| 223 | Y9191-SD          | ✓            |         | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 224 | Y9191-T           | ✓            |         | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 225 | Y9191-G           | ✓            |         | 綠色       | 3                | 2        |                           |
| 226 | Y9197-RSD         | ✓            |         | 漸層灰色     | 3                | 2        |                           |
| 227 | Y9197-T           | ✓            |         | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 228 | Y9197-G           | ✓            |         | 綠色       | 3                | 2        |                           |
| 229 | GOT-1511-SD       |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 230 | GOT-2015111-T     |              | ✓       | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 231 | GOT-2015112-TECM  |              | ✓       | 茶色水銀     | 3                | 2        |                           |
| 232 | GOT-2015113-WHICM |              | ✓       | 白水銀      | 3                | 2        |                           |
| 233 | GOT-2015115-BLUCM |              | ✓       | 灰色藍水銀    | 3                | 2        |                           |
| 234 | GOT-2015116-REDCM |              | ✓       | 紅色黃水銀    | 3                | 2        |                           |
| 235 | 8870-SD           |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 236 | 3657-SD           |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 237 | 15088             |              | ✓       | 黃水銀      | 4                | 2        |                           |
| 238 | 15088             |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | 2        |                           |
| 239 | 15088             |              | ✓       | 金黃水銀     | 4                | 2        |                           |
| 240 | 15088             |              | ✓       | 白水銀      | 4                | 2        |                           |
| 241 | 15088             |              | ✓       | 黑紅水銀     | 4                | 2        | ✓                         |
| 242 | Y9210             | ✓            |         | 藍水銀      | 4                | 2        |                           |
| 243 | Y9211             | ✓            |         | 黃水銀      | 4                | 2        |                           |
| 244 | Y9212             | ✓            |         | 綠水銀      | 4                | 2        |                           |
| 245 | Y9213             | ✓            |         | 粉水銀      | 4                | 2        |                           |
| 246 | Y9214             | ✓            |         | 黑水銀      | 4                | 2        |                           |
| 247 | GOT-0020124       |              | ✓       | 灰色白水銀    | 4                | 2        |                           |
| 248 | GOT-0020125       |              | ✓       | 灰色綠水銀    | 4                | 2        |                           |
| 249 | GOT-0020126       |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 250 | GOT-0020127       |              | ✓       | 灰色藍水銀    | 4                | 2        |                           |
| 251 | GOT-0020128       |              | ✓       | 灰色白水銀    | 4                | 2        |                           |
| 252 | GOT-0020129       |              | ✓       | 灰色白水銀    | 4                | 2        |                           |
| 253 | GOT-0020130       |              | ✓       | 灰色白水銀    | 4                | 2        |                           |
| 254 | GOT-0020131       |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 255 | GOT-8020          |              | ✓       | 灰色漸層     | 3                | 2        |                           |
| 256 | GOT-8021          |              | ✓       | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 257 | 142 C1            |              | ✓       | 灰色漸層     | 3                | 2        |                           |

| 編號  | 型號(代號)            | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾鏡<br>分類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|-------------------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------|
|     |                   | 金屬           | 非金<br>屬 |          |          |          |                           |
| 258 | 142 C2            |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 259 | 142 C3            |              | ✓       | 紅色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 260 | 142 C4            |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 261 | 142 C7            |              | ✓       | 紅色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 262 | 5857 C1           |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 263 | 2857 C2           |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 264 | 5857 C3           |              | ✓       | 紫色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 265 | 5857 C4           |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 266 | 5857 C5           |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 267 | 5862 C2           |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 268 | 5862 C5           |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 269 | 5865 C1           |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 270 | 5865 C2           |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 271 | 5865 C3           |              | ✓       | 紅色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 272 | 5865 C4           |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 273 | 5865 C5           |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 274 | 5869 C1           |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 275 | 5869 C2           |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 276 | 5869 C3           |              | ✓       | 紅色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 277 | 5869 C4           |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 278 | 5869 C5           |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 279 | 5870 C1           |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 280 | 5870 C2           |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 281 | 5870 C3           |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 282 | 5870 C4           |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 283 | 5870 C5           |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 284 | 5872 C1           |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 285 | 5872 C2           |              | ✓       | 紫色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 286 | 5872 C3           |              | ✓       | 紅色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 287 | 5872 C4           |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 288 | 5872 C5           |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 289 | 5875 C1           |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 290 | 5875 C2           |              | ✓       | 紫色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 291 | 5875 C4           |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 292 | 5878 C1           |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 293 | 5878 C2           |              | ✓       | 紅色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 294 | 5878 C4           |              | ✓       | 灰色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 295 | 5878 C6           |              | ✓       | 茶色漸層     | 3        | 2        |                           |
| 296 | 201718            |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        |                           |
| 297 | GOT-9081-BLUECM   |              | ✓       | 灰色藍水銀    | 4        | 2        |                           |
| 298 | GOT-9081-WHICM    |              | ✓       | 白水銀      | 4        | 2        |                           |
| 299 | GOT-9081-SD       |              | ✓       | 灰色       | 3        | 2        | ✓                         |
| 300 | GOT-9081-YELLOWCM |              | ✓       | 灰色黃水銀    | 4        | 2        |                           |

| 編號  | 型號(代號)              | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾<br>鏡<br>分<br>類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|---------------------|--------------|---------|----------|------------------|----------|---------------------------|
|     |                     | 金屬           | 非金<br>屬 |          |                  |          |                           |
| 301 | 9418-SD             |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 302 | 9418-GOLDCM         |              | ✓       | 灰色黃金水銀   | 4                | 2        |                           |
| 303 | 9418-BLUECM         |              | ✓       | 灰色藍水銀    | 4                | 2        |                           |
| 304 | 9418-YELLOWCM       |              | ✓       | 灰色黃水銀    | 4                | 2        |                           |
| 305 | 9418-WHICM          |              | ✓       | 白水銀      | 4                | 2        |                           |
| 306 | 8007-WHICM          |              | ✓       | 白水銀      | 4                | 2        |                           |
| 307 | 9002-YELLOWCM       |              | ✓       | 灰色黃水銀    | 4                | 2        |                           |
| 308 | 8007-REDCM          |              | ✓       | 灰色紅水銀    | 4                | 2        |                           |
| 309 | 8007-BLUECM         |              | ✓       | 灰色藍水銀    | 4                | 2        |                           |
| 310 | 8007-SD             |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 311 | 9002-YELLOWCM       |              | ✓       | 灰色黃水銀    | 4                | 2        |                           |
| 312 | 9002-WHICM          |              | ✓       | 白水銀      | 4                | 2        |                           |
| 313 | 9002-SD             |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 314 | 9002-REDCM          |              | ✓       | 灰色紅水銀    | 4                | 2        |                           |
| 315 | 8202-BLUECM         |              | ✓       | 灰色藍水銀    | 4                | 2        |                           |
| 316 | 8202-SD             |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 317 | 8202-WHICM          |              | ✓       | 白水銀      | 4                | 2        |                           |
| 318 | 8202-YELLOWCM       |              | ✓       | 灰色黃水銀    | 4                | 2        |                           |
| 319 | GOT-8020            |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 320 | GD-01               |              | ✓       | 灰色黃水銀    | 4                | 2        |                           |
| 321 | 5011                | ✓            |         | 淺灰色      | 3                | 2        |                           |
| 322 | 5012                | ✓            |         | 淺灰色      | 3                | 2        |                           |
| 323 | 5013                | ✓            |         | 淺灰色      | 3                | 2        |                           |
| 324 | COMBINE R8-CL       |              | ✓       | 透明色      | 0                | 2        |                           |
| 325 | COMBINE R8-BLUECE   |              | ✓       | 灰色藍水銀    | 4                | 2        |                           |
| 326 | COMBINE R8-YELLOWCE |              | ✓       | 灰色黃水銀    | 4                | 2        |                           |
| 327 | COMBINE R8-YELLOW   |              | ✓       | 黃色       | 2                | 2        |                           |
| 328 | COMBINE R8-SD       |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 329 | 201719              |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 330 | M6008-SD            | ✓            |         | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 331 | M6008-T             | ✓            |         | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 332 | M6006-SD            | ✓            |         | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 333 | M6006-T             | ✓            |         | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 334 | M6010-T             | ✓            |         | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 335 | M6002-T             | ✓            |         | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 336 | 85RV-白水銀            | ✓            |         | 白水銀      | 4                | 2        |                           |
| 337 | 85RV-金水銀            | ✓            |         | 金水銀      | 4                | 2        |                           |
| 338 | 85RV-紅水銀            | ✓            |         | 紅水銀      | 4                | 2        |                           |
| 339 | 85RV-藍水銀            | ✓            |         | 藍水銀      | 4                | 2        |                           |
| 340 | 1556-3灰             | ✓            |         | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 341 | 1556-2灰             | ✓            |         | 灰色       | 2                | 2        |                           |
| 342 | 1839                |              | ✓       | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 343 | 1848                |              | ✓       | 茶色       | 3                | 2        |                           |

| 編號  | 型號(代號)         | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾<br>鏡<br>分<br>類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|----------------|--------------|---------|----------|------------------|----------|---------------------------|
|     |                | 金屬           | 非金<br>屬 |          |                  |          |                           |
| 344 | 5829           |              | ✓       | 漸近茶      | 3                | 2        |                           |
| 345 | 5860           |              | ✓       | 漸近茶      | 3                | 2        |                           |
| 346 | 8303           | ✓            |         | 茶色       | 3                | 2        |                           |
| 347 | 8846           | ✓            |         | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 348 | 8847           | ✓            |         | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 349 | 9301           | ✓            |         | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 350 | 8250           | ✓            |         | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 351 | AB112CL8-白水銀   | ✓            |         | 白水銀      | 4                | 2        |                           |
| 352 | AB112CL8-金水銀   | ✓            |         | 金水銀      | 4                | 2        |                           |
| 353 | AB112CL8-紅水銀   | ✓            |         | 紅水銀      | 4                | 2        |                           |
| 354 | AB112CL8-綠水銀   | ✓            |         | 綠水銀      | 4                | 2        |                           |
| 355 | AB112CL8-藍水銀   | ✓            |         | 藍水銀      | 4                | 2        |                           |
| 356 | 8304           | ✓            |         | 灰        | 3                | 2        |                           |
| 357 | AB112PK2-白水銀   | ✓            |         | 白水銀      | 4                | 2        |                           |
| 358 | AB112PK2-金水銀   | ✓            |         | 金水銀      | 4                | 2        |                           |
| 359 | AB112PK2-紅水銀   | ✓            |         | 紅水銀      | 4                | 2        |                           |
| 360 | AB112PK2-綠水銀   | ✓            |         | 綠水銀      | 4                | 2        |                           |
| 361 | AB112PK2-藍水銀   | ✓            |         | 藍水銀      | 4                | 2        |                           |
| 362 | J1620          |              | ✓       | 漸近茶      | 3                | 2        |                           |
| 363 | TG3025-白水銀     | ✓            |         | 白水銀      | 4                | 2        |                           |
| 364 | TG3025-金水銀     | ✓            |         | 金水銀      | 4                | 2        |                           |
| 365 | TG3025-紅水銀     | ✓            |         | 紅水銀      | 4                | 2        |                           |
| 366 | TG3025-綠水銀     | ✓            |         | 綠水銀      | 4                | 2        |                           |
| 367 | TG3025-藍水銀     | ✓            |         | 藍水銀      | 4                | 2        |                           |
| 368 | 8212-灰         |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 369 | 8212-YELCM     |              | ✓       | 黃水銀      | 4                | 2        |                           |
| 370 | 8215-黃         |              | ✓       | 黃色       | 1                | 2        |                           |
| 371 | 8215-BLUCM     |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | 2        |                           |
| 372 | 8215-漸近灰       |              | ✓       | 漸近灰      | 3                | 2        |                           |
| 373 | 8216-黃         |              | ✓       | 黃色       | 1                | 2        |                           |
| 374 | 8216-白水銀       |              | ✓       | 白水銀      | 4                | 2        |                           |
| 375 | 8216-灰         |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 376 | 8216-漸近灰       |              | ✓       | 漸近灰      | 3                | 2        |                           |
| 377 | 8217-白水銀       |              | ✓       | 白水銀      | 4                | 2        |                           |
| 378 | 8513-白水銀       |              | ✓       | 白水銀      | 4                | 2        |                           |
| 379 | GOT-201807-Y   |              | ✓       | 黃        | 1                | 2        |                           |
| 380 | GOT-201807-SD  |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 381 | GOT-201807-RSD |              | ✓       | 漸近灰      | 3                | 2        |                           |
| 382 | 201405-灰       |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 383 | 201405-黃       |              | ✓       | 黃色       | 1                | 2        |                           |
| 384 | 201405-漸近灰     |              | ✓       | 漸近灰      | 3                | 2        |                           |
| 385 | JD-10-黃水銀      |              | ✓       | 黃水銀      | 4                | 2        |                           |
| 386 | JD-10-紅水銀      |              | ✓       | 紅水銀      | 4                | 2        |                           |

| 編號  | 型號(代號)         | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾<br>鏡<br>分<br>類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|----------------|--------------|---------|----------|------------------|----------|---------------------------|
|     |                | 金屬           | 非金<br>屬 |          |                  |          |                           |
| 387 | JD-10-藍水銀      |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | 2        |                           |
| 388 | 9080-灰         |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 389 | 9080-白水銀       |              | ✓       | 白水銀      | 4                | 2        |                           |
| 390 | 9081-灰         |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 391 | 9081-藍水銀       |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | 2        |                           |
| 392 | 9082-灰         |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        | ✓                         |
| 393 | 9082-黃水銀       |              | ✓       | 黃水銀      | 4                | 2        |                           |
| 394 | 9083-紅水銀       |              | ✓       | 紅水銀      | 4                | 2        |                           |
| 395 | 8213-白水銀       |              | ✓       | 白水銀      | 4                | 2        |                           |
| 396 | JD-22-SD       |              | ✓       | 灰色       | 3                | 2        |                           |
| 397 | GOT 2273-WHICM | ✓            |         | 灰色白水銀    | 4                | 1        | ✓                         |
| 398 | D6090-C1       | ✓            |         | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 399 | D6090-C3       | ✓            |         | 漸近粉      | 3                | N/A      |                           |
| 400 | D6090-C6       | ✓            |         | 漸近紫      | 3                | N/A      |                           |
| 401 | D6091-C1       | ✓            |         | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 402 | D6091-C2       | ✓            |         | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 403 | D6091-C3       | ✓            |         | 漸近紫      | 3                | N/A      |                           |
| 404 | D6095-C1       | ✓            |         | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 405 | D6095-C5       | ✓            |         | 漸近紫      | 3                | N/A      |                           |
| 406 | D6095-C6       | ✓            |         | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 407 | D6096-C1       | ✓            |         | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 408 | D6096-C3       | ✓            |         | 漸近紫      | 3                | N/A      |                           |
| 409 | D6096-C7       | ✓            |         | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 410 | D6098-C1       | ✓            |         | 灰片       | 3                | N/A      |                           |
| 411 | D6098-C5       | ✓            |         | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 412 | D6098-C6       | ✓            |         | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 413 | D6108-C1       | ✓            |         | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 414 | D6108-C2       | ✓            |         | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 415 | D6108-C3       | ✓            |         | 白水銀      | 3                | N/A      |                           |
| 416 | D6111-C1       | ✓            |         | 灰片       | 3                | N/A      |                           |
| 417 | D6111-C2       | ✓            |         | 綠色       | 3                | N/A      |                           |
| 418 | D6111-C3       | ✓            |         | 白水銀      | 3                | N/A      |                           |
| 419 | D6113-C1       | ✓            |         | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 420 | D6113-C2       | ✓            |         | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 421 | D6113-C7       | ✓            |         | 漸近紫      | 3                | N/A      |                           |
| 422 | 8302-WHITECM   |              | ✓       | 白水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 423 | 8302-SD        |              | ✓       | 灰片       | 3                | N/A      |                           |
| 424 | 8302-REDCM     |              | ✓       | 紅水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 425 | 8302-BLUECM    |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 426 | 8303-WHITECM   |              | ✓       | 白水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 427 | 8303-SD        |              | ✓       | 灰片       | 3                | N/A      |                           |
| 428 | 8303-REDCM     |              | ✓       | 紅水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 429 | 8303-GRECM     |              | ✓       | 綠水銀      | 4                | N/A      |                           |

| 編號  | 型號(代號)       | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾鏡<br>分類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|--------------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------|
|     |              | 金屬           | 非金<br>屬 |          |          |          |                           |
| 430 | 8305-WHITECM |              | ✓       | 白水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 431 | 8305-SD      |              | ✓       | 灰片       | 3        | N/A      |                           |
| 432 | 8305-REDCM   |              | ✓       | 紅水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 433 | 8305-GRECM   |              | ✓       | 綠水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 434 | 8306-WHITECM |              | ✓       | 白水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 435 | 8306-SD      |              | ✓       | 灰片       | 3        | N/A      |                           |
| 436 | 8306-REDCM   |              | ✓       | 紅水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 437 | 8306-GRECM   |              | ✓       | 綠水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 438 | SG-27-SD     |              | ✓       | 灰片       | 3        | N/A      |                           |
| 439 | SG-27-YELLOW |              | ✓       | 黃片       | 1        | N/A      |                           |
| 440 | SG-27-T      |              | ✓       | 茶色       | 3        | N/A      |                           |
| 441 | 1602-紅       |              | ✓       | 綠色       | 3        | N/A      |                           |
| 442 | 1602-紫       |              | ✓       | 綠色       | 3        | N/A      |                           |
| 443 | 1602-黑       |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 444 | 1723-咖啡      |              | ✓       | 茶色       | 3        | N/A      |                           |
| 445 | 1723-紅       |              | ✓       | 綠色       | 3        | N/A      |                           |
| 446 | 1723-紫       |              | ✓       | 綠色       | 3        | N/A      |                           |
| 447 | 1723-黑       |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 448 | 1724-咖啡      |              | ✓       | 茶色       | 3        | N/A      |                           |
| 449 | 1724-紅       |              | ✓       | 綠色       | 3        | N/A      |                           |
| 450 | 1724-紫       |              | ✓       | 綠色       | 3        | N/A      |                           |
| 451 | 1724-黑       |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 452 | 1805-咖啡      |              | ✓       | 茶色       | 3        | N/A      |                           |
| 453 | 1805-紅       |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 454 | 1805-紫       |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 455 | 1805-黑       |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 456 | 1820-紅       |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 457 | 1820-紫       |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 458 | 1820-黑       |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 459 | 1902-咖啡      |              | ✓       | 茶色       | 3        | N/A      |                           |
| 460 | 1902-紅       |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 461 | 1902-紫       |              | ✓       | 綠色       | 3        | N/A      |                           |
| 462 | 1902-黑       |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 463 | 1906-紅       |              | ✓       | 綠色       | 3        | N/A      |                           |
| 464 | 1906-紫       |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 465 | 1906-黑       |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 466 | 1906-藍       |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 467 | 1907-咖       |              | ✓       | 茶色       | 3        | N/A      |                           |
| 468 | 1907-紅       |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 469 | 1907-紫       |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 470 | 1907-黑       |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 471 | 1910-紅       |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 472 | 1910-紫       |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |

| 編號  | 型號(代號)  | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾<br>鏡<br>分<br>類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|---------|--------------|---------|----------|------------------|----------|---------------------------|
|     |         | 金屬           | 非金<br>屬 |          |                  |          |                           |
| 473 | 1910-黑  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 474 | 1910-藍  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 475 | 1911-紅  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      | ✓                         |
| 476 | 1911-紫  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 477 | 1911-黑  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 478 | 1911-藍  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 479 | 1912-紅  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 480 | 1912-紫  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 481 | 1912-黑  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 482 | 1914-紅  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 483 | 1914-紫  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 484 | 1914-黑  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 485 | 1914-藍  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 486 | 1915-紅  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 487 | 1915-紫  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 488 | 1915-黑  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 489 | 1915-藍  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 490 | 1917-紅  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 491 | 1917-紫  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 492 | 1917-黑  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 493 | 1917-藍  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 494 | 1919-咖  |              | ✓       | 茶色       | 3                | N/A      |                           |
| 495 | 1919-紅  |              | ✓       | 灰色       | 4                | N/A      | ✓                         |
| 496 | 1919-紫  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 497 | 1919-黑  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 498 | 1920-紅  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 499 | 1920-紫  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 500 | 1920-黑  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 501 | 1920-藍  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 502 | 1921-紅  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 503 | 1921-紫  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 504 | 1921-黑  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 505 | 1921-藍  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 506 | 1922-紅  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 507 | 1922-紫  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 508 | 1922-黑  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 509 | 1922-藍  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 510 | 1924-咖啡 |              | ✓       | 茶色       | 3                | N/A      |                           |
| 511 | 1924-紅  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 512 | 1924-紫  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 513 | 1924-黑  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 514 | 1925-紅  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 515 | 1925-迷彩 |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |

| 編號  | 型號(代號)   | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾鏡<br>分類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|----------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------|
|     |          | 金屬           | 非金<br>屬 |          |          |          |                           |
| 516 | 1925-紫   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 517 | 1925-黑   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 518 | 1926-咖啡  |              | ✓       | 茶色       | 3        | N/A      |                           |
| 519 | 1926-紅   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 520 | 1926-紫   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 521 | 1926-黑   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 522 | 1928-紅   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 523 | 1928-紫   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 524 | 1928-黑   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 525 | 1928-藍   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 526 | 1929-紅   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 527 | 1929-紫   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 528 | 1929-黑   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 529 | 1929-藍   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 530 | 1931-紅   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 531 | 1931-紫   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 532 | 1931-黑   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 533 | 1931-藍   |              | ✓       | 茶色       | 3        | N/A      |                           |
| 534 | 1932-咖啡  |              | ✓       | 茶色       | 3        | N/A      |                           |
| 535 | 1932-紅   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 536 | 1932-紫   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 537 | 1932-黑   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 538 | 1933-紅   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 539 | 1933-紫   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 540 | 1933-黑   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 541 | 1933-藍   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 542 | 1937-紅   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 543 | 1937-紫   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 544 | 1937-黑   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 545 | 1937-藍   |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 546 | 3104-C3  |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 547 | 8250-136 |              | ✓       | 漸近紫      | 3        | N/A      |                           |
| 548 | 9221     |              | ✓       | 黃水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 549 | 55022-C5 |              | ✓       | 茶色       | 3        | N/A      |                           |
| 550 | S-3219-1 | ✓            |         | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 551 | S3220-1  | ✓            |         | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 552 | TC5512   |              | ✓       | 漸近茶      | 3        | N/A      |                           |
| 553 | TC5515   |              | ✓       | 茶色       | 3        | N/A      |                           |
| 554 | TY9353   |              | ✓       | 漸近灰      | 3        | N/A      |                           |
| 555 | 866-白水銀  | ✓            |         | 白水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 556 | 866-灰    | ✓            |         | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 557 | 866-粉水銀  | ✓            |         | 粉水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 558 | 866-紫水銀  | ✓            |         | 紫水銀      | 4        | N/A      |                           |

| 編號  | 型號(代號)     | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾<br>鏡<br>分<br>類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|------------|--------------|---------|----------|------------------|----------|---------------------------|
|     |            | 金屬           | 非金<br>屬 |          |                  |          |                           |
| 559 | 866-藍水銀    | ✓            |         | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 560 | 1558-淺綠水銀  | ✓            |         | 淺綠水銀     | 4                | N/A      |                           |
| 561 | 1558-紫水銀   | ✓            |         | 紫水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 562 | 1558-黃水銀   | ✓            |         | 黃水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 563 | 1558-藍水銀   | ✓            |         | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 564 | 2041-C3    |              | ✓       | 茶色       | 3                | N/A      |                           |
| 565 | 2128-C01   |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 566 | 2128-C02   |              | ✓       | 茶色       | 3                | N/A      |                           |
| 567 | 2128-C03   |              | ✓       | 茶色       | 3                | N/A      |                           |
| 568 | 2148-C02   |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 569 | 2148-C04   |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 570 | 2148-C05   |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 571 | 2148       |              | ✓       | 漸近茶      | 3                | N/A      |                           |
| 572 | 2148-漸近灰   |              | ✓       | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 573 | 2148-紫     |              | ✓       | 漸近紫      | 3                | N/A      |                           |
| 574 | 2148-黑     |              | ✓       | 黑色       | 3                | N/A      |                           |
| 575 | 2149-C01   |              | ✓       | 黑色       | 3                | N/A      |                           |
| 576 | 2149-C04   |              | ✓       | 漸近茶      | 3                | N/A      |                           |
| 577 | 2150-C01   |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 578 | 2150-C02   |              | ✓       | 紫水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 579 | 2150-C03   |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 580 | 2150-04灰   |              | ✓       | 漸近茶      | 3                | N/A      |                           |
| 581 | 2150-04藍水銀 |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 582 | 2150-05灰   |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 583 | 2150-05綠水銀 |              | ✓       | 綠水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 584 | 2162-C01   |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 585 | 2162-C03   |              | ✓       | 茶色       | 3                | N/A      |                           |
| 586 | 2387-白水銀   | ✓            |         | 白水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 587 | 2387-重粉水銀  | ✓            |         | 重粉水銀     | 4                | N/A      |                           |
| 588 | 2387-粉水銀   | ✓            |         | 粉水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 589 | 2387-藍水銀   | ✓            |         | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 590 | 2561-1白水銀  | ✓            |         | 白水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 591 | 2561-1灰    | ✓            |         | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 592 | 2561-1紫水銀  | ✓            |         | 紫水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 593 | 2561-1藍水銀  | ✓            |         | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 594 | 2562-1白水銀  |              | ✓       | 白水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 595 | 2562-1灰    |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 596 | 2562-1橘水銀  |              | ✓       | 橘水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 597 | 2562-1藍水銀  |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 598 | 2562-C2    |              | ✓       | 紫水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 599 | 2774-C5    |              | ✓       | 漸近灰      | 4                | N/A      |                           |
| 600 | 2908-C1    | ✓            |         | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 601 | 2908-C2    | ✓            |         | 白水銀      | 4                | N/A      |                           |

| 編號  | 型號(代號)      | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾鏡<br>分類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|-------------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------|
|     |             | 金屬           | 非金<br>屬 |          |          |          |                           |
| 602 | 2908-C3     | ✓            |         | 紫水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 603 | 2908-C4     | ✓            |         | 藍水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 604 | 2908-C5     | ✓            |         | 粉水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 605 | 2922-C2     |              | ✓       | 藍水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 606 | 2922-C3     |              | ✓       | 粉水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 607 | 2922-C4     |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 608 | 2922-C5     |              | ✓       | 白水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 609 | 2927-C2     |              | ✓       | 藍水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 610 | 2927-C5     |              | ✓       | 粉水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 611 | 5801-C1     |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 612 | 5801-C2     |              | ✓       | 粉水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 613 | 5801-C3     |              | ✓       | 粉水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 614 | 5801-C5     |              | ✓       | 紫水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 615 | 5801-C6     |              | ✓       | 白水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 616 | 5801-C7     |              | ✓       | 藍水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 617 | 5803白水銀     |              | ✓       | 白水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 618 | 5803灰       |              | ✓       | 灰色       | 4        | N/A      | ✓                         |
| 619 | 5803粉水銀     |              | ✓       | 粉水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 620 | 5803藍水銀     |              | ✓       | 藍水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 621 | 5805-66白水銀  |              | ✓       | 白水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 622 | 5805-66粉水銀  |              | ✓       | 粉水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 623 | 5805-66黑粉水銀 |              | ✓       | 粉水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 624 | 5805-66藍水銀  |              | ✓       | 藍水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 625 | 5806白水銀     |              | ✓       | 白水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 626 | 5806灰       |              | ✓       | 灰色       | 4        | N/A      | ✓                         |
| 627 | 5806粉水銀F    |              | ✓       | 粉水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 628 | 5806粉水銀     |              | ✓       | 粉水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 629 | 5806藍水銀     |              | ✓       | 藍水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 630 | 5809-C1灰    | ✓            |         | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 631 | 5809-C1 藍水銀 | ✓            |         | 藍水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 632 | 5809-C3     | ✓            |         | 粉水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 633 | 5809-C6     | ✓            |         | 粉水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 634 | 5812-C1     |              | ✓       | 藍水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 635 | 5812-C3     |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 636 | 5812-C5     |              | ✓       | 粉水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 637 | 5812-C6     |              | ✓       | 粉水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 638 | 5815-C1     |              | ✓       | 灰色       | 3        | N/A      |                           |
| 639 | 5815-C2白水銀  |              | ✓       | 白水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 640 | 5815-C2藍水銀  |              | ✓       | 藍水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 641 | 5815-C5     |              | ✓       | 粉水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 642 | 5815-C6     |              | ✓       | 粉水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 643 | 5816-C1     |              | ✓       | 黃水銀      | 4        | N/A      |                           |
| 644 | 5816-C2     |              | ✓       | 藍水銀      | 4        | N/A      |                           |

| 編號  | 型號(代號)       | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾<br>鏡<br>分<br>類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|--------------|--------------|---------|----------|------------------|----------|---------------------------|
|     |              | 金屬           | 非金<br>屬 |          |                  |          |                           |
| 645 | 5816-C3      |              | ✓       | 白水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 646 | 5816-C5      |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 647 | 5817-C1      | ✓            |         | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 648 | 5817-C2      | ✓            |         | 粉水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 649 | 5817-C3      | ✓            |         | 白水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 650 | 5817-C5      | ✓            |         | 紫水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 651 | 5817-C6      | ✓            |         | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 652 | 5818白水銀      |              | ✓       | 白水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 653 | 5818灰        |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 654 | 5818粉水銀      |              | ✓       | 粉水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 655 | 5818紫水銀      |              | ✓       | 紫水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 656 | 5818藍水銀      |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 657 | 5822白水銀      |              | ✓       | 白水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 658 | 5822粉水銀      |              | ✓       | 粉水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 659 | 5822黑粉水銀     |              | ✓       | 粉水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 660 | 5822藍水銀      |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 661 | 5823灰        |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 662 | 5823粉水銀      |              | ✓       | 粉水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 663 | 5823紫水銀      |              | ✓       | 紫水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 664 | 5823藍水銀      |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 665 | 5825白水銀      |              | ✓       | 白水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 666 | 5825粉水銀      |              | ✓       | 粉水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 667 | 5825灰        |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 668 | 5825黑粉水銀     |              | ✓       | 粉水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 669 | 5825藍水銀      |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 670 | 60073-C1     |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 671 | 60073-C2     |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 672 | 60073-C3     |              | ✓       | 漸近紫      | 3                | N/A      |                           |
| 673 | 60073-C5     |              | ✓       | 漸近茶      | 3                | N/A      |                           |
| 674 | 60073-C8     |              | ✓       | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 675 | A1002-C1灰    |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 676 | A1002-C1紫水銀  |              | ✓       | 紫水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 677 | A1002-C1綠水銀  |              | ✓       | 綠水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 678 | A1002-C1藍水銀  |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 679 | A1002-C2     |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 680 | A1002-C24灰   |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 681 | A1002-C24紫水銀 |              | ✓       | 紫水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 682 | A1002-C24綠水銀 |              | ✓       | 綠水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 683 | A1002-C24藍水銀 |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 684 | A1002-C25灰   |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 685 | A1002-C25粉水銀 |              | ✓       | 粉水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 686 | A1002-C25紫水銀 |              | ✓       | 紫水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 687 | A1002-C25綠水銀 |              | ✓       | 綠水銀      | 4                | N/A      |                           |

| 編號  | 型號(代號)         | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾<br>鏡<br>分<br>類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|----------------|--------------|---------|----------|------------------|----------|---------------------------|
|     |                | 金屬           | 非金<br>屬 |          |                  |          |                           |
| 688 | A1002-C25 藍水銀  |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 689 | A1002-C35 綠水銀  |              | ✓       | 綠水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 690 | A1002-C35 藍水銀  |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 691 | A1009          |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 692 | A1010-C1       |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 693 | A1010-C19      |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 694 | A1010-C36      |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 695 | CL41062紅       |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 696 | CL41062黑       |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 697 | CL41062綠       |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 698 | Mb2063-C1 白水銀  |              | ✓       | 白水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 699 | Mb2063-C1 綠水銀  |              | ✓       | 綠水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 700 | Mb2063-C1 藍水銀  |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 701 | Mb2063-C5      |              | ✓       | 白水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 702 | Mb2063-C6 白水銀  |              | ✓       | 白水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 703 | Mb2063-C6 藍水銀  |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 704 | Mb2063-C14 白水銀 |              | ✓       | 白水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 705 | Mb2063-C14 藍水銀 |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 706 | Mb2063-C24 白水銀 |              | ✓       | 白水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 707 | Mb2063-C24 藍水銀 |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 708 | Mb2063-C25 粉水銀 |              | ✓       | 粉水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 709 | Mb2063-C25 綠水銀 |              | ✓       | 綠水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 710 | Mb2063-C25 藍水銀 |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 711 | 01             |              | ✓       | 寶麗萊      | 3                | N/A      |                           |
| 712 | 02             |              | ✓       | 寶麗萊      | 3                | N/A      |                           |
| 713 | 03             |              | ✓       | 寶麗萊      | 3                | N/A      |                           |
| 714 | 1128-1         |              | ✓       | 茶色       | 3                | N/A      |                           |
| 715 | 1128-2         |              | ✓       | 茶色       | 3                | N/A      |                           |
| 716 | 1128-3         |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 717 | 1128-5         |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 718 | 2256-茶         |              | ✓       | 茶色       | 3                | N/A      |                           |
| 719 | 2256-漸近茶       |              | ✓       | 漸近茶      | 3                | N/A      |                           |
| 720 | 2256-漸近茶       |              | ✓       | 漸近茶      | 3                | N/A      |                           |
| 721 | 2302-漸近灰       |              | ✓       | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 722 | 2302-漸近灰       |              | ✓       | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 723 | 2302-漸近灰       |              | ✓       | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 724 | 2307-灰         |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 725 | 2307-漸近灰       |              | ✓       | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 726 | 2307-漸近灰       |              | ✓       | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 727 | 2313-漸近灰       |              | ✓       | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 728 | 2313-漸近茶       |              | ✓       | 漸近茶      | 3                | N/A      |                           |
| 729 | 2313-漸近灰       |              | ✓       | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 730 | 2332-漸近茶       |              | ✓       | 漸近茶      | 3                | N/A      |                           |

| 編號  | 型號(代號)                      | 鏡框材質，<br>請打✓ |         | 濾鏡<br>顏色 | 濾<br>鏡<br>分<br>類 | 光學<br>等級 | 若為送<br>檢之樣<br>品型號<br>，請打✓ |
|-----|-----------------------------|--------------|---------|----------|------------------|----------|---------------------------|
|     |                             | 金屬           | 非金<br>屬 |          |                  |          |                           |
| 731 | 2332-漸近灰                    |              | ✓       | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 732 | 2332-漸近灰                    |              | ✓       | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 733 | 2339-灰                      |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 734 | 2339-漸近灰                    |              | ✓       | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 735 | 2339-漸近灰                    |              | ✓       | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 736 | 2346-灰                      |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 737 | 2346-漸近灰                    |              | ✓       | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 738 | 2346-漸近灰                    |              | ✓       | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 739 | 2373-灰                      |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 740 | 2373-漸近灰                    |              | ✓       | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 741 | 2373-漸近灰                    |              | ✓       | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 742 | L2026-138-灰(LOESY DESIGN)   | ✓            |         | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 743 | L2026-138-漸近灰(LOESY DESIGN) | ✓            |         | 漸近灰      | 3                | N/A      |                           |
| 744 | L2026-138-漸近茶(LOESY DESIGN) | ✓            |         | 漸近茶      | 3                | N/A      |                           |
| 745 | GOT-2601 灰                  |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 746 | GOT-2601 變色1灰轉3灰            |              | ✓       | 變色1灰轉3灰  | 3                | N/A      |                           |
| 747 | GOT-2601 黃                  |              | ✓       | 黃色       | 2                | N/A      |                           |
| 748 | GOT-2601 藍水銀                |              | ✓       | 藍水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 749 | GOT-2601 紅水銀                |              | ✓       | 紅水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 750 | GOT-2601 黃水銀                |              | ✓       | 黃水銀      | 4                | N/A      |                           |
| 751 | 19126                       | ✓            |         | 綠色       | 3                | N/A      |                           |
| 752 | 19127                       | ✓            |         | 綠色       | 3                | N/A      |                           |
| 753 | 19043                       | ✓            |         | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 754 | 8131                        | ✓            |         | 漸近紫      | 3                | N/A      |                           |
| 755 | GOT-2606                    | ✓            |         | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 756 | GOT-2607                    | ✓            |         | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 757 | GOT-2608                    | ✓            |         | 灰色       | 3                | N/A      |                           |
| 758 | JD-29                       |              | ✓       | 灰色       | 3                | N/A      |                           |